




Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony XB4
Produkt eller type komponent	Potentiometer
Kortnavn utstyr	XB4
Hode type	Standard
Enhetens utseende	Komplett produkt

Komplementær

Innfatningsmateriale	Forkrommet metall
Montasjediometer	22,5 mm
Produktkompatibilitet	Ø 6 mm shaft
Salg per udelelig kvantitet	1
Bredde	30 mm
Høyde	47 mm
Dybde	82 mm
Vekt	0,095 kg
Overflatebeskyttelse	TH
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	-40...70 °C
Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt	Klasse II i samsvar med IEC 60536
IP-grad	IP66 i samsvar med IEC 60529 IP69 i samsvar med IEC 60529 IP69K i samsvar med IEC 60529
NEMA beskyttelsesgrad	NEMA 13 NEMA 4X
Resistens til høytrykksvask	7000000 Pa på 55 °C, distanse : 0.1 m
Ik beskyttelsesklasse	IK06 conforming to IEC 50102
Standarder	CSA C22.2 No 14 IEC 60947-1 UL 508
Produktsertifikater	CSA[RETURN]UL listet[RETURN]BV
Formen på varslingsenhetens hode	Rund
Operatørprofil	Riflet knapp, med (Hvit)
[Us] matespenning	<= 30 V AC <= 42 V DC
Nominell effekt W	1 W på 70 °C
Precision of internal conversion resistor	+/-10%
Karakteristikk på potensiometer	Linjær
Mekanisk levetid	50000 sykluser
Ohmsk verdi	4700 Ohm
Materiale	Cermet
Vibrasjonsmotstand	5 gn (f= 2...500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6

Støtmotstand	30 gn (varighet = 18 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27 50 gn (varighet = 11 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27
Hovedgruppe	Potensiometer
Gruppe av produktet	Potensiometer med riflet hode
Fargen på merking	Hvit

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,3 cm
Pakke 1 Bredde	4,4 cm
Pakke 1 Vekt	8,7 cm
Package 1 Weight	104 g
Enhetstype pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	40
Pakke 2 Høyde	15 cm
Pakke 2 Bredde	30 cm
Pakke 2 Lengde	40 cm
Pakke 2 Vekt	4,478 kg
Enhetstype pakke 3	P06
Antall enheter i pakke 3	320
Pakke 3 Høyde	45 cm
Pakke 3 Bredde	80 cm
Pakke 3 Lengde	60 cm
Pakke 3 Vekt	44,836 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.


Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------


Dimensions




e: Panel thickness: 1 mm to 6 mm / 0.03 in. to 0.24 in

Panel Cut-out for Pushbuttons, Switches and Pilot Lights (Finished Holes, Ready for Installation)

Connection by Screw Terminals or Plug-in Connectors




Connection by Faston Connectors



Connections	a in mm	a in in.	b in mm	b in in.
By screw clamp terminals or plug-in connector	40	1.57	30	1.18
By Faston connectors	45	1.77	32	1.26

Detail of Lug Recess



- (1) Diameter on finished panel or support
(2) Ø22.5 mm recommended (Ø22.3₀^{+0.4}) / Ø0.89 in. recommended (Ø0.88 in.₀^{+0.016})