



Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony XB5
Produkt eller type komponent	Potentiometer
Kortnavn utstyr	XB5
Hode type	Standard
Enhetens utseende	Komplett produkt

Komplementær

Innfatningsmateriale	Dark grey plastic
Montasjediometer	22 mm
Produktkompatibilitet	Ø 6 mm shaft
Salg per udelelig kvantitet	1
Bredde	30 mm
Høyde	42 mm
Dybde	82 mm
Vekt	0,048 kg
Overflatebeskyttelse	TH
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	-40...70 °C
Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt	Klasse II i samsvar med IEC 60536
IP-grad	IP66 i samsvar med IEC 60529
NEMA beskyttelsesgrad	NEMA 13 NEMA 4X
Resistens til høytrykksvask	7000000 Pa på 55 °C, distanse : 0.1 m
Ik beskyttelsesklasse	IK03 conforming to IEC 50102
Standarder	CSA C22.2 No 14 UL 508 EN/IEC 60947-1
Produktsertifikater	BV[RETURN]CSA[RETURN]UL listet
Formen på varslingsenhetens hode	Rund
Operatørprofil	Riflet knapp, med (Hvit)
[Us] matespenning	<= 42 V DC <= 30 V AC
Nominell effekt W	1 W på 70 °C
Precision of internal conversion resistor	+/-10%
Karakteristikk på potensiometer	Linjær
Mekanisk levetid	50000 sykluser
Ohmsk verdi	10000 Ohm
Materiale	Cermet
Vibrasjonsmotstand	5 gn (f= 2...500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6

Støtmotstand	30 gn (varighet = 18 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27 50 gn (varighet = 11 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27
Hovedgruppe	Potensiometer
Gruppe av produktet	Potensiometer med riflet hode
Fargen på merking	Hvit

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,200 cm
Pakke 1 Bredde	5,600 cm
Pakke 1 Vekt	8,400 cm
Package 1 Weight	58,000 g
Enhetstype pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	40
Pakke 2 Høyde	15,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	2,678 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.


Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------


Dimensions




e: Panel thickness: 1 mm to 6 mm / 0.03 in. to 0.24 in.

Panel Cut-out for Pushbuttons, Switches and Pilot Lights (Finished Holes, Ready for Installation)

Connection by Screw Terminals or Plug-in Connectors




Connection by Faston Connectors



Connections	a in mm	a in in.	b in mm	b in in.
By screw clamp terminals or plug-in connector	40	1.57	30	1.18
By Faston connectors	45	1.77	32	1.26

Detail of Lug Recess



- (1) Diameter on finished panel or support
(2) For selector switches and Emergency stop buttons, use of an anti-rotation plate type ZB5AZ902 is recommended.
(3) Ø22.5 mm recommended (Ø22.3₀^{+0.4}) / Ø0.89 in. recommended (Ø0.88 in. ₀^{+0.016})