

XB5DSM6

Timeteller for Ø22 mm hull 0..9999,9 timer uten nullstilling 230-240VAC 60Hz



Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony XB5
Innfatningsmateriale	Dark grey plastic
Produkt eller type komponent	Timeteller
Montasjediometer	22 mm
Tilbakestill	Uten

Komplementær

[Us] merkespenning	230 - 240 V +/- 10 %
Display sifre	5
Strømforbruk	8 mA
Resistens til høytrykksvask	7000000 Pa på 55 °C, distanse : 0.1 m
Monteringsmetode	Innfelt montering
Montering	Montering i panel
Høyde	30 mm
Bredde	30 mm
Dybde	60 mm
Enhetens utseende	Monolithic product
Vekt	0,045 kg

Miljø

Overflatebeskyttelse	TH
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt	Klasse II i samsvar med IEC 60536
IP-grad	IP65 conforming to IEC 60529
NEMA beskyttelsesgrad	NEMA 13
Standarder	IEC 60947-5-1
Produktsertifikater	CE[RETURN]UL

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,5 cm
Pakke 1 Bredde	3,5 cm
Pakke 1 Vekt	9 cm
Package 1 Weight	46 g

Bærekraftig

REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------