




Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony XB5
Produkt eller type komponent	Panel mounted RJ45 port
Kortnavn utstyr	XB5P

Komplementær

Salg per udelelig kvantitet	1
Montasjediater	22 mm
Tykkelse	6 Mm uten beskyttelsesdeksel 1,5...5 Mm med beskyttelsesdeksel Plast 1,5...5 Mm med beskyttelsesdeksel hardplast 1,5...2,5 mm med beskyttelsesdeksel Metall
Innfatningsmateriale	Plast
Festebrakettmateriale	Plast
Integrert tilkoblingstype	RJ45 ETHERNET 10 Gbit/s
Minimum number of matings	750 sykluser
IP-grad	IP20 front: conforming to IEC 60529 IP20 bakside: conforming to IEC 60529
Omgivelsestemperatur drift	-40...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Tiltrekningsmoment	1,5 N.m
Vibrasjonsmotstand	5 gn (f= 10...500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
Standarder	IEC 60603-7
Produktsertifikater	UL listet[RETURN]CSA
Høyde	28 mm
Bredde	28 mm
Dybde	36 mm
Vekt	0,0266 kg

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,600 cm
Pakke 1 Bredde	8,100 cm
Pakke 1 Vekt	8,300 cm
Package 1 Weight	26,000 g
Enhetstype pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	100
Pakke 2 Høyde	15,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm

Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	2,850 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.


Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	DE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Dimensions




- (1) Back view
- (2) Side view
- (3) Front view
- (e)

Clamping thickness without accessory: 1.5 mm to 5 mm / 0.05 in to 0.19 in
Clamping thickness with ZBSP1 & ZBSP2: 1.5 mm to 5 mm / 0.05 in to 0.19 in
Clamping thickness with ZBSP3: 1.5 mm to 2.5 mm / 0.05 in to 0.10 in

Panel Cut-out for Panel Mounted RJ45 Port


Connection by Screw Clamp Terminals or Plug-in Connectors



- (1) Diameter on finished panel or support
(2) Ø22.5 mm recommended (Ø22.3 0+0.4) / Ø0.89 in. recommended (Ø0.88 in. 0+0.016)

Connections	a in mm	a in in.	b in mm	b in in.
By screw clamp terminal or plug-in connector	35	1.38	35	1.38

Panel Cut-out



- (1) Diameter on finished panel or support
(2) Ø22.5 mm recommended (Ø22.3 0+0.4) / Ø0.89 in. recommended (Ø0.88 in. 0+0.016)