

# XB5RFA02

Trådløst sett med trådløs trykknapp i plast og mottager med 2 C/O utgange og 24-240V forsyning



## Teknisk informasjon

|                              |                                                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------|
| Produktspekter               | Harmony XB5R                                      |
| Produkt eller type komponent | Trådløs og batteriløs pakke                       |
| Kortnavn utstyr              | XB5R                                              |
| Materiale hode               | Plast                                             |
| Frequency                    | 2405 MHz for transmitter<br>2405 MHz for mottager |
| Emission class               | 5M00G7W                                           |
| Antennetype                  | Rundstrålende                                     |

## Komplementær

|                              |                                                                                                                               |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Start/stopp                  | Trådløs og batteriløs trykknapp Ø 22 mm montert på festebrakett                                                               |
| Type mottaker                | Programmerbar mottaker ( 2 reléer)                                                                                            |
| [Us] matespenning            | 24...240 V AC/DC 50/60 Hz                                                                                                     |
| Sammensetning                | 1 sender<br>1 set of caps<br>1 receiver<br>1 fixing collars<br>1 diameter: 22 mm<br>1 push-button head diameter: 22 mm        |
| Status LED                   | 1 LED grønn for Strøm PÅ<br>2 LED grønn for relé PÅ<br>2 LED grønn for funksjonsmodus<br>1 LED grønn og gul for mottakssignal |
| Kommunikasjonsport protokoll | Zigbee i samsvar med IEEE 802.15.4                                                                                            |
| Maks effektforbruk i W       | 1 mW                                                                                                                          |
| Antall kanaler               | 1                                                                                                                             |
| Moduleringsteknikk           | O-QPSK                                                                                                                        |
| Båndbredde                   | 5 MHz                                                                                                                         |
| Antenneforsterkning          | 0 dBi                                                                                                                         |
| Customizable                 | Nei                                                                                                                           |
| Kompatibilitetskode          | XB5R                                                                                                                          |

## Miljø

|                     |                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| Produktsertifikater | UL[RETURN]CCC[RETURN]GOST[RETURN]CSA[RETURN]C-Tick        |
| Merking             | CE                                                        |
| Standarder          | CSA C22.2 No 14<br>IEC 60947-5-1<br>UL 508<br>IEC 60947-1 |
| Radio avtalen       | SRRC<br>RSS<br>ARIB T66<br>FCC<br>ICASA<br>ANATEL         |

## Forpakkingsinformasjon

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE       |
| Antall enheter i pakke 1 | 1         |
| Pakke 1 Høyde            | 9,300 cm  |
| Pakke 1 Bredde           | 10,500 cm |
| Pakke 1 Vekt             | 10,800 cm |
| Package 1 Weight         | 207,000 g |
| Enhetstype pakke 2       | S03       |
| Antall enheter i pakke 2 | 16        |
| Pakke 2 Høyde            | 30,000 cm |
| Pakke 2 Bredde           | 30,000 cm |
| Pakke 2 Lengde           | 40,000 cm |
| Pakke 2 Vekt             | 3,850 kg  |

## Bærekraftig

|                            |                                                                                                                                  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus     | Green Premium miljømerket produkt                                                                                                |
| REACH-regelverk            | <a href="#"> REACH-erklæring</a>                |
| EU RoHS-direktiv           | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)                                                                |
| Kvikksølvfri               | Ja                                                                                                                               |
| Kinas RoHS-forskrift       | <a href="#"> Kinas RoHS-Erklæring</a>           |
| Informasjon om RoHS-unntak | <a href="#"> Ja</a>                             |
| Miljøinformasjon           | <a href="#"> Produktmiljøprofil</a>             |
| Produktets livssyklus      | <a href="#"> Informasjon Om Levetidsslutt</a> |
| WEEE                       | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.       |


## Logistisk informasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | FR |
|------------------|----|

## Garantiperiode


|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|

## Programmable Receiver




## Wireless and Batteryless Pushbutton - Transmitter

### With Plastic Pushbutton without Cap




e: panel thickness 1 to 6 mm / 0.039 to 0.24 in.

## Receiver Clearance



- (1) Drive
- (2) Power Supply or PLC

## Receiver Mounting



## Programmable Receiver

