

XB5RMA04

Trådløst sett med trådløs trykknapp i handy boks og mottager med 2 C/O utgange og 24-240V forsyning



Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony XB5R
Produkt eller type komponent	Trådløs og batteriløs pakke
Kortnavn utstyr	XB5R
Materiale hode	Plast
Frequency	2405 MHz for transmitter 2405 MHz for mottager
Emission class	5M00G7W
Antennetype	Rundstrålende

Komplementær

Start/stopp	Trådløs og batteriløs trykknapp mobil boks montert på festebrakett
Type mottaker	Programmerbar mottaker (2 reléer)
[Us] matespenning	24...240 V AC/DC 50/60 Hz
Sammensetning	1 sender 1 set of caps 1 receiver 1 fixing collars 1 diameter: 22 mm 1 push-button head diameter: 22 mm 1 handy box
Status LED	1 LED grønn for Strøm PÅ 2 LED grønn for relé PÅ 2 LED grønn for funksjonsmodus 1 LED grønn og gul for mottakssignal
Kommunikasjonsport protokoll	Zigbee i samsvar med IEEE 802.15.4
Maks effektforbruk i W	1 mW
Antall kanaler	1
Moduleringsteknikk	O-QPSK
Båndbredde	5 MHz
Antenneforsterkning	0 dBi
Customizable	Nei
Kompatibilitetskode	XB5R
[Us] merkespenning	24...240 V

Miljø

Produktsertifikater	CCC[RETURN]CSA[RETURN]C-Tick[RETURN]GOST[RETURN]UL
Merking	CE
Standarder	CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-1 UL 508
Radio avtalen	ANATEL SRRC ICASA FCC ARIB T66 RSS

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	9,300 cm
Pakke 1 Bredde	10,500 cm
Pakke 1 Vekt	11,000 cm
Package 1 Weight	299,000 g
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	16
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	5,166 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.


Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode


Garanti	18 months
---------	-----------

Programmable Receiver




Wireless and Batteryless Pushbutton - Transmitter

Plastic Handy Box for Mobile Use




- (1) Location for ZBY0101T legend.
- (2) Location for magnet to be stuck on by the customer.


Receiver Clearance



Receiver Mounting



Programmable Receiver



- (1) 500 mA
- (2) Output contacts
- (3) $I_{max} = 3 \text{ A}$