



Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony XB6E
Produkt eller type komponent	Faststøpt signallampe
Kortnavn utstyr	XB6E
Innfatningsmateriale	Plast
Montasjediometer	16 mm
Salg per udelelig kvantitet	5
Formen på varslingsenhetens hode	Rektangulær
Hette eller dekselfarge	Grønn
Lyskilde	Innebygget LED
Lysblokkforsyning	Direkte
[Us] merkespenning	24 V DC polarised

Komplementær

Vekt	0,006 kg
Overspenningskategori	II i samsvar med IEC 60536
Driftsposisjon	Alle posisjoner
Merking	CE
Tilkoblingsklemmer	Isolert faston, forbindelses størrelse: 2,8 x 0,5 mm Lodde terminal, klem kapasitet: <= 0.75 mm² AWG 19 Rask kontakten
Tiltrekningsmoment	0,6...1 N.m
[Ui] isolasjonsspenning	250 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med IEC 60947-1
[Uimp] Nominell impuls-spenning	2,5 kV i samsvar med IEC 60947-1
Signaltype	Klar
Strømforbruk	10 mA
Levetid	30000 t

Miljø

Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	-10...55 °C
IP-grad	IP65 i samsvar med IEC 60529
Standarder	JIS C 852 IEC 60947-5-1 UL 508 IEC 60947-1 JIS C8201-5-1 CSA C22.2 No 14 JIS C8201-1
Produktsertifikater	CCC[RETURN]cURus
Vibrasjonsmotstand	1 mm (f= 10...55 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
Støtmotstand	10 gn (varighet = 11 ms) for halv-sinus kurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	9 cm
Pakke 1 Bredde	3 cm
Pakke 1 Vekt	20 cm
Package 1 Weight	12 g
Enhetstype pakke 2	BAG
Antall enheter i pakke 2	5
Pakke 2 Høyde	9 cm
Pakke 2 Bredde	3 cm
Pakke 2 Lengde	20 cm
Pakke 2 Vekt	60 g
Enhetstype pakke 3	S01
Antall enheter i pakke 3	50
Pakke 3 Høyde	15 cm
Pakke 3 Bredde	15 cm
Pakke 3 Lengde	40 cm
Pakke 3 Vekt	701 g

Bærekraftig

REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------