




Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony XAC
Produkt eller type komponent	Kontaktblokk
Type komponent	XEDS
Type elektrisk krets	Hovedstrøm
Kontaktblokk applikasjon	En hastighet
Type kontaktblokk	Dobbel
Type arm/stempel	Fjærretur
Produktkompatibilitet	XACD
Kontakttype og sammensetning	1 NO (brems)
Antall poler	2-poler
Driftsområde kontakter	Momentan

Komplementær

Tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling, 1 x 2,5 mm ² med eller uten kabel ende Skrutilkobling, 2 x 1,5 mm ² med eller uten kabel ende
Mekanisk levetid	3000000 sykluser
[Ithe] konvensjonell kapslet termisk strøm	16 A
[Ui] isolasjonsspenning	500 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med IEC 60947-1
[Uimp] Nominell impulsspenning	6 kV i samsvar med IEC 60947-1
Betjeningskraft	28 N
Kortslutningsvern	6 A med sikring av kassett sikring type aM
Nominell forbrukt effekt drift W	2200 W AC-3 på 400V i samsvar med IEC 60947-3 appendix A 2200 W AC-4 på 400V i samsvar med IEC 60947-3 appendix A
Elektrisk levetid	1000000 Sykluser AC-3, driftrate <10 cyc/mn, last faktor = 0,4 i samsvar med IEC 60947-3 appendix A 1000000 sykluser AC-4, driftrate <10 cyc/mn, last faktor = 0,4 i samsvar med IEC 60947-3 appendix A
Klemmebeskrivelse ISO n°1	(3-4)P (13-14)NO B (1-2)P
Klemmebeskrivelse ISO n°2	(7-8)P (5-6)P B (15-16)NO
Vekt	0,09 kg

Miljø

Standarder	UL 508 EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Vibrasjonsmotstand	15 gn (f= 10...500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
Støtmotstand	70 gn i samsvar med IEC 60068-2-27
Overspenningskategori	Klasse II i samsvar med IEC 61140

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	7,0 cm
Pakke 1 Bredde	7,0 cm
Pakke 1 Vekt	9,0 cm
Package 1 Weight	120,0 g
Enhetstype pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	15,0 cm
Pakke 2 Bredde	30,0 cm
Pakke 2 Lengde	40,0 cm
Pakke 2 Vekt	1,564 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------