



Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony XAC
Produkt eller type komponent	Kontaktblokk
Type komponent	XESD
Type elektrisk krets	Hovedstrøm
Kontaktblokk applikasjon	En hastighet
Type kontaktblokk	Dobbel
Type arm/stempel	2 spring return
Produktkompatibilitet	XACB
Mekanisk forrigling	Med mekanisk forigking
Kontakttype og sammensetning	3 NO
Antall poler	3-poler
Montering av blokk	Frontmontering
Driftsområde kontakter	Momentan

Komplementær

Tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling, 1 x 2,5 mm ² med eller uten kabel ende Skrutilkobling, 2 x 1,5 mm ² med eller uten kabel ende
Horisontale festepunkter	40 mm
Mekanisk levetid	1000000 sykluser
[Ithe] konvensjonell kapslet termisk strøm	20 A
[Ui] isolasjonsspenning	300 V i samsvar med CSA
[Uimp] Nominell impulsspenning	6 kV i samsvar med IEC 60947-1
Betjeningskraft	32 N
Kortslutningsvern	12 A med sikring av kassett sikring type aM
Nominell forbrukt effekt drift W	3000 W AC-3 på 240 V 3000 W AC-4 på 400V
Merkeeffekt i hp	3 hp på 240 V
Elektrisk levetid	1000000 Sykluser AC-3, 3000 W på 400V, driftrate <10 cyc/mn, last faktor = 0,4 i samsvar med IEC 60947-3 appendix A 1000000 Sykluser AC-4, 3000 W på 400V, driftrate <10 cyc/mn, last faktor = 0,4 i samsvar med IEC 60947-3 appendix A 700000 Sykluser AC-3, 3000 W på 240 V, driftrate <10 cyc/mn, last faktor = 0,4 i samsvar med IEC 60947-3 appendix A 700000 sykluser AC-4, 3000 W på 240 V, driftrate <10 cyc/mn, last faktor = 0,4 i samsvar med IEC 60947-3 appendix A
Klemmebeskrivelse ISO n°1	(23-24)NO B (33-34)NO (13-14)NO
Klemmebeskrivelse ISO n°2	(53-54)NO B (63-64)NO (73-74)NO
Klemmemerking	(13-14)NO (11-12)NC
Vekt	0,2 kg

Miljø

Standarder	IEC 60947-3 EN 60947-3 CSA C22.2 No 14
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Vibrasjonsmotstand	15 gn (f= 10...500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
Støtmotstand	100 gn i samsvar med IEC 60068-2-27
Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt	Klasse II i samsvar med IEC 61140

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	9,2 cm
Pakke 1 Bredde	7,6 cm
Pakke 1 Vekt	7,2 cm
Package 1 Weight	260,0 g
Enhetstype pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	15
Pakke 2 Høyde	15,0 cm
Pakke 2 Bredde	30,0 cm
Pakke 2 Lengde	40,0 cm
Pakke 2 Vekt	4,26 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	CZ
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------