



Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony XVB Universal
Produkt eller type komponent	Base unit with cover
Type komponent	XVBC

Komplementær

Serie kompatibilitet	AS-Interface cabling system
Materiale	Glassforsterket polyamide: base enhet Polykarbonat: cover unit
Montasjediameter	70 mm
[Us] matespenning	Ekstern: 19.2...30 V AS-Interface line: 24...31.6 V
Strømforbruk	250 mA under belastning via AS-Interface line 30 mA under belastning ekstern 30 mA ingen last
AS-Interface profil	S.7.F
Elektrisk tilkobling	1 connector M12 for AS-Interface line
Kabelinngang	Sideinngang
Monteringsmåte	Kunde montering, opp til 5 enheter
[Ui] isolasjonsspenning	250 V i samsvar med IEC 60947-1
[Uimp] Nominell impuls-spenning	4 kV i samsvar med IEC 60947-1
Klemmebeskrivelse ISO n°1	(COM-5)PW (COM-1)PW (COM-4)PW (COM-3)PW (GND)GROUND (COM-2)PW
Vekt	0,19 kg

Miljø

Produktsertifikater	AS-Interface No 25701[RETURN]CSA
Standarder	EN/IEC 60947-5-1
Overflatebeskyttelse	TC
Omgivelsestemperatur for lagring	-20...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	-10...50 °C
Støtmotstand	25 gn i samsvar med IEC 60068-2-27
Vibrasjonsmotstand	5 gn i samsvar med IEC 60068-2-6
Overspenningskategori	Klasse I i samsvar med IEC 60536
IP-grad	IP65 conforming to IEC 60529
NEMA beskyttelsesgrad	NEMA 4X i samsvar med UL 508 (innendørs)

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	9,2 cm
Pakke 1 Bredde	7,8 cm
Pakke 1 Vekt	7,8 cm
Package 1 Weight	238,0 g
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	36
Pakke 2 Høyde	30,0 cm
Pakke 2 Bredde	30,0 cm
Pakke 2 Lengde	40,0 cm
Pakke 2 Vekt	9,079 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----


Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Indicator Bank without "Flash" Discharge Tube Unit

Dimensions

Below drawing shows the minimum configuration of the product. Select the number of stages according to the product characteristics in order to get b dimension.




- (1) Base unit
- (2) Illuminated or audible signalling unit XVBC..., to be ordered separately
- (3) Cover (supplied with base unit)

Number of illuminated or audible signalling units (no "flash")	b in mm	b in in.
1	138	5.43
2	201	7.91
3	264	10.39
4	327	12.87

Base Unit for Indicator Banks

Panel Cut-out for Direct Fixing



Illuminated Beacon

Wiring Diagram

