



Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony XVB Universal
Produkt eller type komponent	Indicator bank
Sjømærke eller indikator bank enhetstype	Illuminated unit
Signaltype	Blinkende
Montasjediometer	70 mm
Type komponent	XVBC
Materiale	Polykarbonat
Lyskilde	Integral flash discharge tube, Orange
Type lampe	Blits lampe
[Us] merkespenning	230 V AC
Blinkenergi	5 J

Komplementær

Monteringsmåte	Kunde montering, opp til 5 enheter
Tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling, <= 1 x 1.5 mm ² med endehylse
[Ui] isolasjonsspenning	250 V i samsvar med IEC 60947-1
Nominell spenning grense	0,85 - 1,1 Un i samsvar med IEC 60947-5-1
Strømforbruk	< 105 mA AC
[Uimp] Nominell impuls-spenning	4 kV i samsvar med IEC 60947-1
Blinkfrekvens	1 Hz
Bredde	70 mm
Høyde	157 mm
Dybde	70 mm

Miljø

Produktsertifikater	CCC[RETURN]EAC[RETURN]CSA C22-2 No 14[RETURN]UL 508
Standarder	IEC 60947-5-1
Overflatebeskyttelse	TC
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt	Klasse I on support tube i samsvar med IEC 61140 Klasse II on base unit i samsvar med IEC 61140
IP-grad	IP65 on fixing base XVBZ0. i samsvar med IEC 60529 IP66 on base unit i samsvar med IEC 60529
NEMA beskyttelsesgrad	Type 4X i samsvar med UL (innendørs)

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	8,000 cm
Pakke 1 Bredde	8,000 cm
Pakke 1 Vekt	18,800 cm
Package 1 Weight	290,000 g
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	12
Pakke 2 Høyde	30,000 cm

Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	3,925 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	CZ
------------------	----


Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Indicator Bank with “Flash” Discharge Tube Unit

Dimensions

Below drawing shows the minimum configuration of the product. Select the number of stages according to the product characteristics in order to get b dimension.



- (1) Base unit XVBC07, to be ordered separately
- (2) Illuminated or audible signalling unit XVBC***, to be ordered separately
- (3) “Flash” unit

Number of illuminated or audible signalling units other than “flash” tube	b in mm	b in in.
1	295	11.61
2	358	14.09
3	421	16.57
4	484	19.06