



Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony XVB Universal
Produkt eller type komponent	Complete beacon
Beacon / indikator bk enhetstype	Base enhet direct or tube fixing Illuminated unit
Signaltype	Klar
Montasjediameter	70 mm
Type komponent	XVBL
Materiale	Glassforsterket polyamide: base enhet Polykarbonat: illuminated unit
Lyskilde	Pære ikke inkludert, Rød
Type lampe	Glødepære med BA 15d base Protected LED
[Us] merkespenning	<= 250 V
Maksimalt effekttap i W	7 W

Komplementær

Tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling, <= 1 x 1.5 mm ² med endehylse
[Ui] isolasjonsspenning	250 V i samsvar med IEC 60947-1
Nominell spenning grense	0,85 - 1,1 Un i samsvar med IEC 60947-5-1
[Uimp] Nominell impuls spenning	4 kV i samsvar med IEC 60947-1
Bredde	70 mm
Høyde	139 mm
Dybde	70 mm
Klemmebeskrivelse ISO n°1	(COM-1)PW (GND)GROUND
Vekt	0,26 kg

Miljø

Forurensninggrad	2
Produktsertifikater	CCC EAC CSA C22-2 No 14 UL 508
Standarder	EN/IEC 60947-5-1
Overflatebeskyttelse	TC
Omgivelsestemperatur for drift	-25...50 °C: LED -25...70 °C: glødepære
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt	Klasse I on support tube i samsvar med IEC 61140 Klasse II on base unit i samsvar med IEC 61140
IP-grad	IP65 on fixing base XVBZ0. i samsvar med IEC 60529 IP66 on base unit i samsvar med IEC 60529
NEMA beskyttelsesgrad	Type 4X i samsvar med UL (inendørs)

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av yrelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjon som finnes her.

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	8,0 cm
Pakke 1 Bredde	8,0 cm
Pakke 1 Vekt	14,8 cm
Package 1 Weight	261,0 g
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	18
Pakke 2 Høyde	30,0 cm
Pakke 2 Bredde	30,0 cm
Pakke 2 Lengde	40,0 cm
Pakke 2 Vekt	5,166 kg

Bærekraftig


Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Illuminated Beacon for BA 15d Bulb or LED

Dimensions



Illuminated Beacon

Wiring Diagram

