



Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony XVGU
Produkt eller type komponent	USB configurable monolithic tower light
Sjømerke eller indikator bank enhetstype	3 lysenheter
Lydsignalapparater	Buzzer
Montasjediometer	60 mm
Type komponent	XVGU
Lyskilde	LED steady or flashing flerfarget
Indikator bank basen typen	Base with integrated buzzer
Støynivå	85 dB (2 tone buzzer) på 1 m

Komplementær

Materiale	PC: globe
Montering av enhet	Tube mounting with fixing plate
Lys blokk farge	Klar/klar/klar
[Us] merkespenning	5 V DC
Tilkoblingstype	USB type A hun
Strømforbruk	400 mA
Lydfrekvens	3800 Hz 2700 Hz
Strømforbruk i W	2 W
Blinkfrekvens	2 Hz med flashing LED unit 1 Hz med flashing LED unit
Kompatibilitet	Vijeo Designer 4.6 bare innendørs bruk HMIGTO XBTGT.... XBTGK.... XBTGC1. XBTGC2. XBTGH
Vekt	0,3 kg

Miljø

Standarder	IEC 61000-6-2 IEC 61000-6-4
Produktsertifikater	GOST[RETURN]CE[RETURN]UL 508[RETURN]cUL[RETURN]RCM
Omgivelsestemperatur for lagring	-35...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	0...55 °C
Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt	Klasse I
IP-grad	IP54

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	8,2 cm
Pakke 1 Bredde	13,0 cm
Pakke 1 Vekt	41,5 cm
Package 1 Weight	450,0 g

Enhetstype pakke 2	P06
Antall enheter i pakke 2	35
Pakke 2 Høyde	80 cm
Pakke 2 Bredde	80 cm
Pakke 2 Lengde	60 cm
Pakke 2 Vekt	28,75 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.


Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	ID
------------------	----

Garantiperiode


Garanti	18 months
---------	-----------

Mounting on Horizontal Support for Tube Mounting with Fixing Plate



(1) Cable outlet

Mounting Orientation



Choose a flat surface with enough strength and with little vibration for installation. Mount this product according to the figure to maintain IP characteristics.

- (1) OK
(2) NO