



Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony XVGU
Produkt eller type komponent	USB configurable monolithic tower light
Sjømærke eller indikator bank enhetstype	3 lysenheter
Lydsignalapparater	Buzzer
Montasjediometer	60 mm
Type komponent	XVGU
Lyskilde	LED steady or flashing flerfarget
Indikator bank basen typen	Base with integrated buzzer
Støynivå	82 dB (2 tone buzzer) på 1 m

Komplementær

Materiale	PC: globe
Montering av enhet	Direkte montering
Lys blokk farge	Klar/klar/klar
[Us] merkespenning	5 V DC
Tilkoblingstype	USB type A hun
Strømforbruk	400 mA
Lydfrekvens	2700 Hz 3800 Hz
Strømforbruk i W	2 W
Blinkfrekvens	2 Hz med flashing LED unit 1 Hz med flashing LED unit
Kompatibilitet	Vijeo Designer 4.6 bare innendørs bruk HMIGTO XBTGT.... XBTGK.... XBTGC1. XBTGC2. XBTGH
Vekt	0,3 kg

Miljø

Standarder	IEC 61000-6-2 IEC 61000-6-4
Produktsertifikater	GOST[RETURN]cUL[RETURN]CE[RETURN]RCM[RETURN]UL 508
Omgivelsestemperatur for lagring	-35...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	0...55 °C
Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt	Klasse I
IP-grad	IP54

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	7,9 cm
Pakke 1 Bredde	7,9 cm
Pakke 1 Vekt	31,1 cm
Package 1 Weight	350,0 g

Enhetstype pakke 2	S04
Antall enheter i pakke 2	21
Pakke 2 Høyde	30 cm
Pakke 2 Bredde	40 cm
Pakke 2 Lengde	60 cm
Pakke 2 Vekt	8,6 kg
Enhetstype pakke 3	P06
Antall enheter i pakke 3	84
Pakke 3 Høyde	80 cm
Pakke 3 Bredde	80 cm
Pakke 3 Lengde	60 cm
Pakke 3 Vekt	42,908 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon


Opprinnelsesland	ID
------------------	----

Garantiperiode


Garanti	18 months
---------	-----------

Dimensions

Direct Base Mounting




Mounting on Horizontal Support for Direct Base Mounting



- (1) Cable outlet
- (2) Buzzer opening position
- (3) Waterproof rubber seal
- (4) Hexagon nut with flange

Mounting Orientation



Choose a flat surface with enough strength and with little vibration for installation. Mount this product according to the figure to maintain IP characteristics

- (1) OK
- (2) NO