



Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony XVR
Produkt eller type komponent	Prewired rotating mirror beacon
Lydsignalapparater	Without
Kortnavn utstyr	XVR
Montasjediameter	84 mm
IP-grad	IP65 i samsvar med IEC 60529 (med tilbehør) IP23 i samsvar med IEC 60529
[Us] merkespenning	24 V AC/DC
Lyskilde	High luminosity LED, Blå

Komplementær

Materiale	ABS (Akrylnitril-Butadien-Styren): body part PC: globe
Bredde	84 mm
Dybde	84 mm
Vekt	0,3 kg
Merking	CE
Produktmontasje	Med 3 M4-skruer
Spenningsgrenser	19...30 V DC 21,6...26,4 V AC
[Uimp] Nominell impulsspenning	0,8 kV
Strømforbruk	125 mA
Blinkfrekvens	2,3 Hz
Tilkoblingskapasitet klemme	0.83 mm ²
Awg måler	AWG 18
Kabellengde	500 mm

Miljø

Standarder	IEC 61000-6-2 IEC 61000-6-4
Produktsertifikater	UL
Overflatebeskyttelse	TC
Omgivelsestemperatur for lagring	-35...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	-10...50 °C
Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt	Klasse II i samsvar med IEC 61140

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	18,500 cm
Pakke 1 Bredde	9,500 cm
Pakke 1 Vekt	9,500 cm
Package 1 Weight	390,000 g
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	6
Pakke 2 Høyde	30,000 cm

Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	3,017 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon


Opprinnelsesland	ID
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Rotating Mirror Beacon

Dimensions



Rotating Mirror Beacon

Panel Cut-out

