Produktdatablad
Spesifikasjoner

XVR13M04L
Rot lys 130mm IP66 230VAC rø LED

Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony XVR
Produkt eller type komponent	Prewired rotating mirror beacon
Lydsignalapparater	Without
Kortnavn utstyr	XVR
Montasjediameter	130 mm
IP-grad	IP66 i samsvar med IEC 60529 IP67 i samsvar med IEC 60529
[Us] merkespenning	230 V AC
Lyskilde	High luminosity LED, Rød

Komplementær

Materiale	ABS (Akrylnitril-Butadien-Styren): body part PC: globe
Bredde	130 mm
Dybde	130 mm
Vekt	0,99 kg
Merking	CE
Produktmontasje	Med 3 M6-skruer
[Uimp] Nominell impulsspenning	4 kV
Strømforbruk	22 mA
Blinkfrekvens	2,7 Hz
Tilkoblingskapasitet klemme	1.25 mm²
Awg måler	AWG 18
Kabellengde	400 mm

Miljø

Standarder	EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-1
Overflatebeskyttelse	TC
Omgivelsestemperatur for lagring	−35…70 °C
Omgivelsestemperatur drift	−30…50 °C
Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt	Klasse II i samsvar med IEC 61140

Forpakningsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	27,500 cm
Pakke 1 Bredde	19,000 cm
Pakke 1 Vekt	19,000 cm
Package 1 Weight	1,336 kg
Enhetstype pakke 2	S04
Antall enheter i pakke 2	6
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	40,000 cm
Pakke 2 Lengde	60,000 cm

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet.
Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller pålitelighet til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner.
Enhver bruker eller installatør ansvarlig for å utføre egnet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk.
Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Pakke 2 Vekt	9,350 kg
Enhetstype pakke 3	P06
Antall enheter i pakke 3	24
Pakke 3 Høyde	75,000 cm
Pakke 3 Bredde	60,000 cm
Pakke 3 Lengde	80,000 cm
Pakke 3 Vekt	45,572 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk	REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS–Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	ID

Garantiperiode

Garanti	18 months

Rotating Mirror Beacon

Dimensions



Rotating Mirror Beacon

Panel Cut-out