



Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony XVR
Produkt eller type komponent	Lystårn
Kortnavn utstyr	XVR3
Sjømærke eller indikator bank enhetstype	LED unit
Montasjediameter	100 mm
Lyskilde	LED, Rød
Applikasjon	Gaffeltruck Automatisert guidet kjøretøy (AGV) Bulldozer

Komplementær

Signaltype	Blinkende Roterende Blinkende
Monteringsmåte	Ferdig montert i skap
Materiale	PC (polykarbonat): lense PBT (polybutylene terephthalate) + PC (polycarbonate): kropp EPDM (ethylene propylene diene monomer): base
[Us] matespenning	100...230 V AC
[Ue] merkespenning	90...253 V AC
Startstrøm	0,5 A
Strømforbruk i W	2,9 W
Merking	CE
Monteringsretning	Stående indoor Sidelengs indoor Invertert indoor Stående outdoor
Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse II
Strømforbruk	500 mA
Lengde	100 mm
Bredde	100 mm
Høyde	139 mm
Vekt	0,484 kg

Miljø

Produktsertifikater	CCC
Omgivelsestemperatur drift	-10...50 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-20...70 °C
Relativ fuktighet	35...85 % uten kondens
Vibrasjonsmotstand	4.6 gn (sidelengs) 4.6 gn (invertert) 4.6 gn (stående)
IP-grad	IP65 (stående) IP23 (sidelengs) IP23 (invertert)

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	13,5 cm
Pakke 1 Bredde	13,85 cm
Pakke 1 Vekt	18,5 cm
Package 1 Weight	640 g
Enhetstype pakke 2	S04
Antall enheter i pakke 2	8
Pakke 2 Høyde	30 cm
Pakke 2 Bredde	40 cm
Pakke 2 Lengde	60 cm
Pakke 2 Vekt	6,04 kg
Enhetstype pakke 3	P06
Antall enheter i pakke 3	32
Pakke 3 Høyde	71,5 cm
Pakke 3 Bredde	68 cm
Pakke 3 Lengde	80 cm
Pakke 3 Vekt	29,8 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt


Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode


Garanti	18 måneder
---------	------------

Dimensions




Panel Cut-out


Straight wiring



Side wiring



Wiring Diagram



- (1) Black
- (2) White
- (3) Fuse(Rated Current>2A)