



Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony XVS
Produkt eller type komponent	Siren
Kortnavn utstyr	XVS
Farge	Hvit
Signaltype	2 tonet sirene
[Us] merkespenning	12 V AC/DC 24 V AC/DC
Støynivå	106 dB (kontinuerlig eller forbigående tone) på 1 m

Komplementær

Materiale	PC: kropp
Vekt	0,8 kg
Merking	CE
[Uimp] Nominell impulsspenning	0,8 kV
Strømforbruk	300 mA på 24 V 500 mA
Tilkoblingskapasitet klemme	<= 1 x 1.5 mm ²
Elektrisk tilkobling	Kabel: 6,5...8,5 mm
Bredde	114 mm
Høyde	114 mm
Dybde	153,2 mm

Miljø

Standarder	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1
Overflatebeskyttelse	TC
Omgivelsestemperatur for lagring	-35...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	-30...50 °C
Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt	Klasse II i samsvar med EN/IEC 61140
IP-grad	IP53

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	19,500 cm
Pakke 1 Bredde	14,000 cm
Pakke 1 Vekt	14,000 cm
Package 1 Weight	1,032 kg
Enhetstype pakke 2	S04
Antall enheter i pakke 2	8
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	40,000 cm
Pakke 2 Lengde	60,000 cm
Pakke 2 Vekt	9,698 kg
Enhetstype pakke 3	P06

Antall enheter i pakke 3	32
Pakke 3 Høyde	75,000 cm
Pakke 3 Bredde	60,000 cm
Pakke 3 Lengde	80,000 cm
Pakke 3 Vekt	49,792 kg

Bærekraftig

EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	ID
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Siren

Dimensions

