



Teknisk informasjon

Tilbehør / separat del betegnelse	Teach mode pushbutton
Tilbehør / separat del betegnelse	Ultrasonic sensor
Tilbehør / separat del kategori	Sensor accessories
Tilbehør / type del	Trykknapp

Komplementær

Produktkompatibilitet	XX518A3.AM12 XX7V1A1.AM12
Elektrisk tilkobling	1 hannkontakt M12 3 pins rett 1 hunnkontakt 5 pins rett
Vekt	0,035 kg

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,1 cm
Pakke 1 Bredde	6,6 cm
Pakke 1 Vekt	9,6 cm
Package 1 Weight	49,0 g
Enhetstype pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	30
Pakke 2 Høyde	15,0 cm
Pakke 2 Bredde	30,0 cm
Pakke 2 Lengde	40,0 cm
Pakke 2 Vekt	1,818 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja


Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	US
------------------	----

Garantiperiode


Garanti	18 months
---------	-----------

Dimensions



(1) Cable, length: 152 mm.

Wiring for Teaching of Detection Window



- (1) M12 female connector
- (2) Sensor side
- (3) Output
- BN Brown
- WH White
- BU Blue
- BK Black