



Teknisk informasjon

Produktspekter	Telemecanique Emergency stop rope pull switches XY2C
Produkt eller type komponent	Simple rope pull switch
Kortnavn utstyr	XY2CD
Bolig farge	Blå
Overspenningskategori	Klasse I i samsvar med IEC 61140 Klasse I i samsvar med NF C 20-030

Komplementær

Trigger kabel maksimal lengde	6 m
Materiale kropp	Zamak
Materiale hode	Plast
[Us] matespenning	240 V
Kontakttype og sammensetning	1 NC + 1 NO
Driftsområde kontakter	Momentan
Resistance to wrenching	237 DaN betjeningshode 36 daN operating ring
Kabelinngang nummer	3 3 oppføringer tappet for Pg 11 kabelgjennomføring for Pg 11
Mekanisk levetid	1500000 sykluser
[Ie] nominell driftsstrøm	3 A på 240 V, AC-15, A300 i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix A 0,27 A på 250 V, DC-13, Q300 i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix A
[Ithe] konvensjonell kapslet termisk strøm	10 A
[Ui] isolasjonsspenning	400 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med IEC 60947-1 300 V i samsvar med UL 508 300 V i samsvar med CSA C22.2 No 14
Kompatibilitetskode	XY2CD

Miljø

Produktsertifikater	CCC[RETURN]CE
Omgivelsestemperatur drift	-20...70 °C
IP-grad	IP66 i samsvar med IEC 60529

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,200 cm
Pakke 1 Bredde	6,500 cm
Pakke 1 Vekt	14,600 cm
Package 1 Weight	285,000 g
Enhetstype pakke 2	S01
Antall enheter i pakke 2	16
Pakke 2 Høyde	15 cm
Pakke 2 Bredde	15 cm

Pakke 2 Lengde	40 cm
Pakke 2 Vekt	4,745 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------