



Teknisk informasjon

Produktspekter	Telemecanique Cabling components
Tilbehør / separat del kategori	Kabling tilbehør
Tilbehør / type del	Pre-wired connectors
Serie navn	Generelt formål

Komplementær

Elektrisk tilkobling	Elbowed female connector M8, 3 pins
Kabelklemmefastgjørelse	Skru på
Hylsemateriale	Metall
Status LED	2 PNP LED's
Kabellengde	2 m
Kabelens ytre diameter	5,2 mm
Kabelsammensetning	3 x 0.34 mm ²
Isolasjonsmateriale kabel	PUR
[Ue] merkespenning	10...30 V DC
[in] merkestrøm	4 A
Kontaktmotstand	5000 µOhm
Minimum isoleringsmotstand	1 GΩ
Vekt	0,1 kg

Miljø

IP-grad	IP69K IP67 IP65
Produktsertifikater	cULus
Omgivelsestemperatur for drift	-40...80 °C statisk -5...80 °C flexing
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...80 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	1,500 cm
Pakke 1 Bredde	20,000 cm
Pakke 1 Vekt	20,000 cm
Package 1 Weight	57,000 g
Enhetstype pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	40
Pakke 2 Høyde	15,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm

Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	2,622 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja


Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	CZ
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------


Dimensions



L : Length of cable

Connections and Schemes


Connector



BU : Blue
BN : Brown
BK : Black

Connections and Schemes

LED Connection



BN : Brown
BK : Black
BU : Blue
GN : Green
YW : Yellow
(1) : Signal