



Teknisk informasjon

Produktspekter	Telemecanique Cabling components
Tilbehør / separat del kategori	Kabling tilbehør
Tilbehør / type del	Pre-wired connectors

Komplementær

Elektrisk tilkobling	Straight female connector M12, 5 pins (included earth pin)
Kabelklemmefastgjørelse	Skru på
Hylsemateriale	Metall
Status LED	Uten
Kabellengde	15 m
Kabelens ytre diameter	5,9 mm
Kabelsammensetning	5 x 0.34 mm ²
Isolasjonsmateriale kabel	PUR
[Ue] merkespenning	30 V AC 36 V DC
[in] merkestrøm	4 A
Kontaktmotstand	5000 µOhm
Minimum isoleringsmotstand	1 GΩ

Miljø

IP-grad	IP65 IP69K IP67
Produktsertifikater	cULus
Omgivelsestemperatur for drift	-40...80 °C statisk -5...80 °C flexing
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...80 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	8,300 cm
Pakke 1 Bredde	20,000 cm
Pakke 1 Vekt	22,600 cm
Package 1 Weight	524,000 g
Enhetstype pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	5
Pakke 2 Høyde	15 cm
Pakke 2 Bredde	30 cm
Pakke 2 Lengde	40 cm
Pakke 2 Vekt	2,910 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	CZ
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------