



### Teknisk informasjon

Produktspekter	Telemecanique Cabling components
Tilbehør / separat del kategori	Kabling tilbehør
Tilbehør / type del	Pre-wired connectors
Serie navn	Generelt formål

### Komplementær

Elektrisk tilkobling	Straight female connector 7/8"16 UN, 3 pins
Kabelklemmefastgjørelse	Skru på
Hylsemateriale	Metall
Status LED	Uten
Kabellengde	5 m
Kabelens ytre diameter	5 mm
Kabelsammensetning	3 x 0.5 mm <sup>2</sup>
Isolasjonsmateriale kabel	PUR
[Ue] merkespenning	250 V AC
[In] merkestrøm	6 A
Kontaktmotstand	5000 µOhm
Minimum isoleringsmotstand	1 GΩ
Vekt	0,42 kg

### Miljø

IP-grad	IP67
Produktsertifikater	cULus
Omgivelsestemperatur for drift	-35...90 °C statisk -5...90 °C flexing
Omgivelsestemperatur for lagring	-35...100 °C

### Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,0 cm
Pakke 1 Bredde	18,0 cm
Pakke 1 Vekt	18,0 cm
Package 1 Weight	178,0 g
Enhetstype pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	20
Pakke 2 Høyde	15,0 cm
Pakke 2 Bredde	30,0 cm
Pakke 2 Lengde	40,0 cm
Pakke 2 Vekt	3,904 kg


## Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
Produktets livssyklus	<a href="#">Informasjon Om Levetidsslutt</a>

## Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Dimensions




L : Lenght of cable

---

## Connections and Schemes

---

### Connector



BU : Blue  
BN : Brown  
BK : Black