



Teknisk informasjon

Produktspekter	Telemecanique Cabling components
Tilbehør / separat del kategori	Kabling tilbehør
Tilbehør / type del	Pre-wired connectors
Serie navn	Generelt formål

Komplementær

Elektrisk tilkobling	Straight female connector 7/8"16 UN, 5 pins (included earth pin)
Kabelklemmefastgjørelse	Skru på
Hylsemateriale	Metall
Status LED	Uten
Kabellengde	2 m
Kabelens ytre diameter	5,9 mm
Kabelsammensetning	5 x 0.34 mm ²
Isolasjonsmateriale kabel	PUR
[Ue] merkespenning	250 V AC
[In] merkestrøm	4 A
Kontaktmotstand	5000 µOhm
Minimum isoleringsmotstand	1 GΩ
Vekt	0,185 kg

Miljø

IP-grad	IP67
Produktsertifikater	cULus
Omgivelsestemperatur for drift	-35...90 °C statisk -5...90 °C flexing
Omgivelsestemperatur for lagring	-35...100 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,0 cm
Pakke 1 Bredde	20,0 cm
Pakke 1 Vekt	24,0 cm
Package 1 Weight	94,0 g
Enhetstype pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	40
Pakke 2 Høyde	15,0 cm
Pakke 2 Bredde	30,0 cm
Pakke 2 Lengde	40,0 cm
Pakke 2 Vekt	4,106 kg


Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------


Dimensions



L : Lenght of cable

Connections and Schemes

Connector



BU : Blue

BN : Brown

BK : Black

Y/G : Yellow / Green

BK/ Black / White

WH :