

Teknisk informasjon

Produktspekter	Telemecanique Cabling components
Tilbehør / separat del kategori	Kabling tilbehør
Tilbehør / type del	Pre-wired connectors
Serie navn	Generelt formål

Komplementær

Elektrisk tilkobling	Straight female connector 1/2"20 UNF, 3 pins
Kabelklemmefastgjørelse	Skru på
Hylsemateriale	Metall
Status LED	Uten
Kabellengde	10 m
Kabelens ytre diameter	5,2 mm
Kabelsammensetning	3 x 0.34 mm ²
Isolasjonsmateriale kabel	PUR
[Ue] merkespenning	250 V AC 300 V DC
[In] merkestrøm	4 A
Kontaktmotstand	5000 µOhm
Minimum isoleringsmotstand	1 GΩ
Vekt	0,4 kg

Miljø

IP-grad	IP67
Produktsertifikater	cULus
Omgivelsestemperatur for drift	-35...90 °C statisk -5...90 °C flexing
Omgivelsestemperatur for lagring	-35...100 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	246,0 g
Forpakning 1 høyde	4,4 cm
Forpakning 1 bredde	19,1 cm
Forpakning 1 lengde	18,6 cm
Enhetstype forpakning 2	S02
Antall enheter forpakning 2	10
Forpakning 2 vekt	2,809 kg
Forpakning 2 høyde	15,0 cm
Forpakning 2 bredde	30,0 cm
Forpakning 2 lengde	40,0 cm

Enhetstype forpakning 3	P06
Antall enheter forpakning 3	160
Forpakning 3 vekt	53,444 kg
Forpakning 3 høyde	75,0 cm
Forpakning 3 bredde	60,0 cm
Forpakning 3 lengde	80,0 cm


Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------


Dimensions



L : Length of cable

Connections and Schemes

Connectors



GN : Green
RD/ Red / White
WH :
RD/ Red / Black
BK :