



Teknisk informasjon

Produktspekter	Telemecanique Cabling components
Tilbehør / separat del kategori	Kabling tilbehør
Tilbehør / type del	Pre-wired connectors
Serie navn	Application

Komplementær

Elektrisk tilkobling	Straight female connector M12, 4 pins
Kabelklemmefastgjørelse	Skru på
Hylsemateriale	Stainless steel 316L
Status LED	Uten
Kabellengde	5 m
Kabelens ytre diameter	5,3 mm
Kabelsammensetning	4 x 0.34 mm ²
Isolasjonsmateriale kabel	PVC
[Ue] merkespenning	250 V AC 300 V DC
[in] merkestrøm	4 A
Kontaktmotstand	5000 µOhm
Minimum isoleringsmotstand	1 GΩ
Vekt	0,19 kg

Miljø

IP-grad	IP69K
Omgivelsestemperatur for drift	-25...85 °C statisk
Omgivelsestemperatur for lagring	-35...100 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,000 cm
Pakke 1 Bredde	18,000 cm
Pakke 1 Vekt	18,000 cm
Package 1 Weight	154,000 g
Enhetstype pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	20
Pakke 2 Høyde	15,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	3,389 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja


Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	CZ
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------


Dimensions



L : Length of cable

Connections and Schemes

Connector



BN : Brown
BK : Black
BU : Blue
WH : White