



Teknisk informasjon

Produktspekter	Telemecanique Cabling components
Tilbehør / separat del kategori	Kabling tilbehør
Tilbehør / type del	Pre-wired connectors
Serie navn	Generelt formål

Komplementær

Elektrisk tilkobling	Straight female connector M12, 5 pins
Kabelklemmefastgjørelse	Skru på
Hylsemateriale	Metall
Status LED	Uten
Kabellengde	2 m
Kabelens ytre diameter	5,2 mm
Kabelsammensetning	5 x 0.34 mm ²
Isolasjonsmateriale kabel	PVC
[Ue] merkespenning	60 V AC 75 V DC
[in] merkestrøm	3 A
Kontaktmotstand	5000 µOhm
Minimum isoleringsmotstand	1 GΩ
Vekt	0,09 kg

Miljø

IP-grad	IP67 IP65
Produktsertifikater	cULus
Omgivelsestemperatur for drift	-25...80 °C statisk
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...80 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2,000 cm
Pakke 1 Bredde	17,000 cm
Pakke 1 Vekt	17,000 cm
Package 1 Weight	86,900 g
Enhetstype pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	40
Pakke 2 Høyde	15,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	3,819 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja


Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	CZ
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------


Dimensions



L : Length of cable

Connections and Schemes

Connectors



BU : Blue
BN : Brown
BK : Black
GY : Grey
BK/ Black / White
WH :