




Teknisk informasjon

Tilbehør / separat del kategori	Kabling tilbehør
Tilbehør / type del	Laskekabel

Komplementær

Jumper cable end 1	M12 han 4 pins rett kontakt med skru på
Jumper cable end 2	M12 hun 4 pins rett kontakt med skru på
Kabelsammensetning	4 x 0.34 mm ²
Kabellengde	0,5 m
Isolasjonsmateriale kabel	PUR
Kabelens ytre diameter	5,2 mm
[Ue] merkespenning	250 V AC 300 V DC
[in] merkestrøm	4 A
Isolasjonsmotstand	>= 1000 MOhm
Maksimal motstand mellom terminaler	5000 mOhm
Vekt	0,0325 kg

Miljø

IP-grad	IP65 IP69K IP67
Produktsertifikater	cULus
Omgivelsestemperatur for drift	-35...90 °C statisk -5...90 °C flexing
Omgivelsestemperatur for lagring	-35...100 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	1,5 cm
Pakke 1 Bredde	17 cm
Pakke 1 Vekt	20 cm
Package 1 Weight	59 g

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	CZ
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------