



### Teknisk informasjon

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Tilbehør / separat del kategori | Kabling tilbehør |
| Tilbehør / type del             | Laskekabel       |

### Komplementær

|                                    |                                         |
|------------------------------------|-----------------------------------------|
| Jumper cable end 1                 | M12 han 4 pins rett kontakt med skru på |
| Jumper cable end 2                 | M12 hun 4 pins rett kontakt med skru på |
| Kabelsammensetning                 | 4 x 0.34 mm <sup>2</sup>                |
| Kabellengde                        | 5 m                                     |
| Isolasjonsmateriale kabel          | PUR                                     |
| Kabelens ytre diameter             | 5,2 mm                                  |
| [Ue] merkespenning                 | 250 V AC<br>300 V DC                    |
| [in] merkestrøm                    | 4 A                                     |
| Isolasjonsmotstand                 | >= 1000 MOhm                            |
| Maksimal mostand mellom terminaler | 5000 mOhm                               |
| Vekt                               | 0,095 kg                                |

### Miljø

|                                  |                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------|
| IP-grad                          | IP69K<br>IP67<br>IP65                     |
| Produktsertifikater              | cULus                                     |
| Omgivelsestemperatur for drift   | -35...90 °C statisk<br>-5...90 °C flexing |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -35...100 °C                              |

### Forpakkingsinformasjon

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE      |
| Antall enheter i pakke 1 | 1        |
| Pakke 1 Høyde            | 1,5 cm   |
| Pakke 1 Bredde           | 17,0 cm  |
| Pakke 1 Vekt             | 22,0 cm  |
| Package 1 Weight         | 140,0 g  |
| Enhetstype pakke 2       | S02      |
| Antall enheter i pakke 2 | 5        |
| Pakke 2 Høyde            | 15,0 cm  |
| Pakke 2 Bredde           | 30,0 cm  |
| Pakke 2 Lengde           | 40,0 cm  |
| Pakke 2 Vekt             | 1,345 kg |

## Bærekraftig

|                            |                                                                                                                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus     | Green Premium miljømerket produkt                                                                                 |
| REACH-regelverk            |  <a href="#">REACH-erklæring</a> |
| EU RoHS-direktiv           | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)                                                 |
| Kvikksølvfri               | Ja                                                                                                                |
| Informasjon om RoHS-unntak |  <a href="#">Ja</a>              |


## Logistisk informasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | CZ |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|

## Dimensions



L : Length of cable

## Connections and Schemes

