



#### Teknisk informasjon

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Produktspekter               | Harmony XAC        |
| Produkt eller type komponent | Hode til trykknapp |
| Type komponent               | XACA               |

#### Komplementær

|                                  |                                                                  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Merking                          | Umerket                                                          |
| Hette eller dekselfarge          | Sort                                                             |
| Produktkompatibilitet            | XACA..                                                           |
| Montasjeplassering               | Foran kabinett                                                   |
| Salg per udelelig kvantitet      | 1                                                                |
| Standarder                       | CSA C22.2 No 14<br>EN/IEC 60947-5-1<br>UL 508<br>EN/IEC 60204-32 |
| Omgivelsestemperatur drift       | -25...70 °C                                                      |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...70 °C                                                      |
| Vibrasjonsmotstand               | 15 gn (f= 10...500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6               |
| Støtmotstand                     | 100 gn i samsvar med IEC 60068-2-27                              |
| Overspenningskategori            | Klasse II i samsvar med IEC 61140                                |
| IP-grad                          | IP65 conforming to IEC 60529                                     |
| Ik beskyttelsesklasse            | IK08 conforming to EN 50102                                      |
| Vekt                             | 0,02 kg                                                          |

#### Forpakkingsinformasjon

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE  |
| Antall enheter i pakke 1 | 1    |
| Pakke 1 Høyde            | 3 cm |
| Pakke 1 Bredde           | 3 cm |
| Pakke 1 Vekt             | 6 cm |
| Package 1 Weight         | 15 g |

#### Garantiperiode

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|