



## Teknisk informasjon

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Produktspekter               | Harmony XAC     |
| Produkt eller type komponent | Selector switch |
| Type komponent               | ZA2             |
| Produktkompatibilitet        | XACA            |

## Komplementær

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Vekt                        | 0,018 kg       |
| Hette eller dekselfarge     | Sort           |
| Merking                     | Umerket        |
| Montasjeplassering          | Foran kabinett |
| Salg per udelelig kvantitet | 1              |

## Miljø

|                                  |                                                            |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Standarder                       | IEC 60947-5-1<br>IEC 60204-32<br>UL 508<br>CSA C22.2 No 14 |
| Omgivelsestemperatur drift       | -25...70 °C                                                |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...70 °C                                                |
| Vibrasjonsmotstand               | 15 gn (f= 10...500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6         |
| Støtmotstand                     | 100 gn i samsvar med IEC 60068-2-27                        |
| Overspenningskategori            | Klasse II i samsvar med IEC 61140                          |
| IP-grad                          | IP65 conforming to IEC 60529                               |
| Ik beskyttelsesklasse            | IK08 conforming to IEC 62262                               |

## Forpakkingsinformasjon

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE     |
| Antall enheter i pakke 1 | 1       |
| Pakke 1 Høyde            | 4,2 cm  |
| Pakke 1 Bredde           | 3,0 cm  |
| Pakke 1 Vekt             | 4,5 cm  |
| Package 1 Weight         | 21,0 g  |
| Enhetstype pakke 2       | BB1     |
| Antall enheter i pakke 2 | 10      |
| Pakke 2 Høyde            | 4,0 cm  |
| Pakke 2 Bredde           | 19,2 cm |
| Pakke 2 Lengde           | 22,0 cm |
| Pakke 2 Vekt             | 219,0 g |
| Enhetstype pakke 3       | S02     |
| Antall enheter i pakke 3 | 100     |
| Pakke 3 Høyde            | 15,0 cm |

|                |          |
|----------------|----------|
| Pakke 3 Bredde | 30,0 cm  |
| Pakke 3 Lengde | 40,0 cm  |
| Pakke 3 Vekt   | 2,433 kg |

### Bærekraftig

|                              |                                                                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH-regelverk              | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                     |
| REACH fri for SVHC           | Ja                                                                                                  |
| EU RoHS-direktiv             | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja                                                                                                  |
| Kvikksølvfri                 | Ja                                                                                                  |
| Kinas RoHS-forskrift         | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>                                                                |
| Informasjon om RoHS-unntak   | <a href="#">Ja</a>                                                                                  |

### Logistisk informasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | FR |
|------------------|----|

### Garantiperiode

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|