

ZA2BS844

Nødstopphode i plast med Ø40 mm sopphode i rød farge og trykk/vri funksjon for XAC hengetablå



Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony XAC
Produkt eller type komponent	Hode for nødstopknapper
Salg per udelelig kvantitet	1

Komplementær

Produktkompatibilitet	XACA..
Montasjeplassering	Foran kabinett
Overspenningskategori	Klasse II i samsvar med IEC 61140
Operatørprofil	Rød soppknapp Ø 40 mm
Vekt	0,05 kg
Merking	Umerket

Miljø

Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Ik beskyttelsesklasse	IK08
Standarder	IEC 60204-32 IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 UL 508 IEC 60947-5-5 IEC 62262
Vibrasjonsmotstand	15 gn (f= 10...500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,100 cm
Pakke 1 Bredde	11,000 cm
Pakke 1 Vekt	10,000 cm
Package 1 Weight	42,600 g
Enhetstype pakke 2	S01
Antall enheter i pakke 2	40
Pakke 2 Høyde	15,000 cm
Pakke 2 Bredde	15,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	1,940 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------