



Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony eXLhoist
Tilbehør / type del	Battery charger
Tilbehør / separat del kategori	Elektrisk hjelpeutstyr

Komplementær

[Us] matespenning	100...240 V AC
Nettverksfrekvens	50...60 Hz
Nominell utgangsstrøm	0,9 A på 90 V AC
Tilkoblinger	5-posisjon plug-in-kontakt
Vekt	0,26 kg

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	0...40 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-20...60 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6,500 cm
Pakke 1 Bredde	7,500 cm
Pakke 1 Vekt	14,000 cm
Package 1 Weight	283,000 g
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	20
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	6,072 kg

Bærekraftig

EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------