



Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony eXLhoist
Tilbehør / type del	Ferdigkoplett plugg
Tilbehør / separat del kategori	Tilkoblingstilbehør

Komplementær

Kompatibilitet	Control station ZARB
Pin-nummer	62
Totalt antall kabler	48
Kabelsammensetning	8 x 2.8 mm ² + 40 x 1.5 mm ²
Kabellengde	5 m
Materiale	PE (polyethylene)
Vekt	6 kg

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...60 °C
IP-grad	IP65
NEMA beskyttelsesgrad	NEMA 4

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	8 cm
Pakke 1 Bredde	29 cm
Pakke 1 Vekt	39 cm
Package 1 Weight	4,854 kg
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	1
Pakke 2 Høyde	30 cm
Pakke 2 Bredde	30 cm
Pakke 2 Lengde	40 cm
Pakke 2 Vekt	5,466 kg

Bærekraftig

EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------