

ZB2BE102

Kontaktelement med 1xNC kontakt for XAC hengetablå



Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony XAC
Produkt eller type komponent	Kontaktblokk
Type komponent	ZB2
Type elektrisk krets	Styrekrets
Kontaktblokk applikasjon	En hastighet
Type kontaktblokk	Enkel
Type arm/stempel	Fjærretur
Produktkompatibilitet	XACA XB4 XB5
Kontakttype og sammensetning	1 NC
Montering av blokk	Frontmontering
Driftsområde kontakter	Treg brems

Komplementær

Mekanisk levetid	1000000 sykluser
Kontakt angivelse	A600 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A i samsvar med IEC 947-5-1 appendix A A600 AC-15, Ue = 600 V, Ie = 1,2 A i samsvar med IEC 947-5-1 appendix A Q600 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A i samsvar med IEC 947-5-1 appendix A Q600 DC-13, Ue = 600 V, Ie = 0,1 A i samsvar med IEC 947-5-1 appendix A
[Ithe] konvensjonell kapslet termisk strøm	10 A
[Ui] isolasjonsspenning	600 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med IEC 60947-1
[Uimp] Nominell impulsspenning	6 kV i samsvar med IEC 60947-1
Maksimal mostand mellom terminaler	25 MOhm
Betjeningskraft	13...15 N
Kortslutningsvern	10 A med sikring av kassett sikring type gG (gl)
Nominell forbrukt effekt drift W	40 W DC-13 for 1000000 sykluser, driftrate <3600 cyc/h på 120 V, last faktor = 0,5 i samsvar med IEC 60947-5-1 48 W DC-13 for 1000000 sykluser, driftrate <3600 cyc/h på 48 V, last faktor = 0,5 i samsvar med IEC 60947-5-1 65 W DC-13 for 1000000 sykluser, driftrate <3600 cyc/h på 24 V, last faktor = 0,5 i samsvar med IEC 60947-5-1
Klemmebeskrivelse ISO n°1	(11-12)NC
Vekt	0,02 kg
Tilkoblingsklemmer	Skrue klemmer terminaler, 1 x 2,5 mm ² med eller uten kabel ende Skrue klemmer terminaler, 2 x 1,5 mm ² med eller uten kabel ende

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Vibrasjonsmotstand	15 gn (f= 10...500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt	Klasse II i samsvar med IEC 61140
Standarder	EN/IEC 60204-32 EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 UL 508

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4 cm
Pakke 1 Bredde	14 cm
Pakke 1 Vekt	10 cm
Package 1 Weight	15 g
Enhetstype pakke 2	BAG
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	4 cm
Pakke 2 Bredde	14 cm
Pakke 2 Lengde	10 cm
Pakke 2 Vekt	157 g
Enhetstype pakke 3	S01
Antall enheter i pakke 3	200
Pakke 3 Høyde	15 cm
Pakke 3 Bredde	15 cm
Pakke 3 Lengde	40 cm
Pakke 3 Vekt	3,449 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	ID
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------