

Teknisk informasjon

| | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Produktspekter | Harmony XB4 |
| Produkt eller type komponent | Hode for trykknapper uten lys |
| Kortnavn utstyr | ZB4F |
| Innfatningsmateriale | Forkrommet metall |
| Montasjediameter | 30,5 mm |
| Salg per udelelig kvantitet | 1 |
| Hode type | Built-in-flush |
| Formen på varslingsenhetens hode | Rund |
| Type arm/stempel | fjærretur |
| Operatørprofil | Hvit innfelt, T (sort) |

Komplementær

| | |
|------------------------------|--|
| Bredde | 36,6 mm |
| Høyde | 36,6 mm |
| Dybde | 31 mm |
| Mekanisk levetid | 10000000 sykluser |
| Elektrisk sammensetningskode | C1 for <9 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering C2 for <9 kontakter bruker enkel og dobbel blokker i frontmontering C11 for <3 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering C15 for <1 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering |
| Enhetens utseende | Basic element |

Miljø

| | |
|----------------------------------|--|
| Overflatebeskyttelse | TH |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...70 °C |
| Omgivelsestemperatur drift | -40...70 °C |
| Overspenningskategori | Klasse I i samsvar med IEC 60536 |
| IP-grad | IP66 i samsvar med IEC 60529 IP67 i samsvar med IEC 60529 IP69 i samsvar med IEC 60529 IP69K i samsvar med ISO 20653 Type 13 i samsvar med UL 50E Type 12 i samsvar med UL 50E Type 4 i samsvar med UL 50E Type 4X i samsvar med UL 50E |
| Ik beskyttelsesklasse | IK06 conforming to IEC 50102 |
| Standarder | CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 UL 508 EN/IEC 60947-1 JIS C8201-5-1 CE JIS C8201-1 |
| Produktsertifikater | UL listet[RETURN]CSA[RETURN]CCC[RETURN]EAC |

| | |
|--------------------|--|
| Vibrasjonsmotstand | 5 gn (f= 10...500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6 25 mm peak to peak (f= 2...10 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6 |
| Støtmotstand | 30 gn (varighet = 18 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27 50 gn (varighet = 11 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27 25 gn (varighet = 6 ms) for 1000 sjokk på hver akse i samsvar med IEC 60068-2-27 |

Forpakkingsinformasjon

| | |
|--------------------------|--------|
| Enhetstype pakke 1 | PCE |
| Antall enheter i pakke 1 | 1 |
| Pakke 1 Høyde | 4,3 cm |
| Pakke 1 Bredde | 5,2 cm |
| Pakke 1 Vekt | 5,5 cm |
| Package 1 Weight | 58,0 g |

Bærekraftig

| | |
|----------------------------|---|
| REACH-regelverk | REACH-erklæring |
| REACH free of SVHC | Yes |
| EU RoHS-direktiv | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring |
| Toxic heavy metal free | Yes |
| Mercury free | Yes |
| RoHS exemption information | Yes |
| Kinas RoHS-forskrift | Kinas RoHS-Erklæring |

Garantiperiode

| | |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|