



### Teknisk informasjon

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Produktspekter               | Harmony XB5<br>Harmony XB4   |
| Produkt eller type komponent | Kontaktblokk                 |
| Kortnavn utstyr              | ZBE                          |
| Salg per udelelig kvantitet  | 5                            |
| IP-grad                      | IP20 i samsvar med IEC 60529 |
| Driftsområde kontakter       | Treg brems                   |
| Type kontaktblokk            | Enkel                        |
| Kontaktbruk                  | Standard kontakter           |
| Tilkoblingsklemmer           | Fjærklemmer                  |

### Komplementær

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bredde                         | 34,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Høyde                          | 14,8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dybde                          | 9,8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Vekt                           | 0,007 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kontakttype og -sammensetning  | 1 NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Positiv åpning                 | Uten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Driftsavstand                  | 2,6 Mm ( NO skiftende elektriske tilstand)<br>4,3 mm ( totaldistanse)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Betjeningskraft                | 2,3 N NO skiftende elektriske tilstand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Mekanisk levetid               | 10000000 sykluser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kontaktmateriale               | Sølvlegering (Ag/Ni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kortslutningsvern              | 10 A kassettsikring type gG i samsvar med IEC 60947-5-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| [Ith] fri luft termisk strøm   | 10 A i samsvar med IEC 60947-5-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| [Ui] isolasjonsspenning        | 600 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| [Uimp] Nominell impulsspenning | 6 kV i samsvar med IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| [Ie] nominell driftsstrøm      | 3 A på 240 V, AC-15, A600 i samsvar med IEC 60947-5-1<br>6 A på 120 V, AC-15, A600 i samsvar med IEC 60947-5-1<br>0,1 A på 600 V, DC-13, Q600 i samsvar med IEC 60947-5-1<br>0,27 A på 250 V, DC-13, Q600 i samsvar med IEC 60947-5-1<br>0,55 A på 125 V, DC-13, Q600 i samsvar med IEC 60947-5-1<br>1,2 A på 600 V, AC-15, A600 i samsvar med IEC 60947-5-1                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Elektrisk levetid              | 1000000 Sykluser, AC-15, 2 A på 230 V, driftrate <3600 cyc/h, lastfaktor: 0,5 i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C<br>1000000 Sykluser, AC-15, 3 A på 120 V, driftrate <3600 cyc/h, lastfaktor: 0,5 i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C<br>1000000 Sykluser, AC-15, 4 A på 24 V, driftrate <3600 cyc/h, lastfaktor: 0,5 i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C<br>1000000 Sykluser, DC-13, 0,2 A på 110 V, driftrate <3600 cyc/h, lastfaktor: 0,5 i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C<br>1000000 Sykluser, DC-13, 0,5 A på 24 V, driftrate <3600 cyc/h, lastfaktor: 0,5 i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C |
| Montering av blokk             | Frontmontering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Elektrisk sammensetningskode   | C1 (antall <= 9)<br>C2 (antall <= 7)<br>C3 (antall <= 6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Enhetens utseende              | Basic element                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## Miljø

|                                  |                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Overflatebeskyttelse             | TH                                                                                                                                                                             |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...70 °C                                                                                                                                                                    |
| Omgivelsestemperatur drift       | -40...70 °C                                                                                                                                                                    |
| Standarder                       | JIS C8201-5-1<br>IEC 60947-1<br>IEC 60947-5-4<br>IEC 60947-5-1<br>CSA C22.2 No 14<br>UL 508<br>JIS C8201-1                                                                     |
| Produktsertifikater              | GOST[RETURN]BV[RETURN]CCC[RETURN]DNV[RETURN]GL[RETURN]LROS<br>(Lloyds register of shipping)[RETURN]UL[RETURN]CSA                                                               |
| Vibrasjonsmotstand               | 5 gn (f= 2...500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6                                                                                                                               |
| Støtmotstand                     | 30 gn (varighet = 18 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27<br>50 gn (varighet = 11 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27 |

## Forpakkingsinformasjon

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE      |
| Antall enheter i pakke 1 | 1        |
| Pakke 1 Høyde            | 4,2 cm   |
| Pakke 1 Bredde           | 5,4 cm   |
| Pakke 1 Vekt             | 5,6 cm   |
| Package 1 Weight         | 9 g      |
| Enhetstype pakke 2       | BB1      |
| Antall enheter i pakke 2 | 4        |
| Pakke 2 Høyde            | 5,6 cm   |
| Pakke 2 Bredde           | 4,2 cm   |
| Pakke 2 Lengde           | 5,4 cm   |
| Pakke 2 Vekt             | 43 g     |
| Enhetstype pakke 3       | S02      |
| Antall enheter i pakke 3 | 320      |
| Pakke 3 Høyde            | 15 cm    |
| Pakke 3 Bredde           | 30 cm    |
| Pakke 3 Lengde           | 40 cm    |
| Pakke 3 Vekt             | 3,731 kg |

## Bærekraftig

|                              |                                                                                                                            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH-regelverk              | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                                            |
| REACH fri for SVHC           | Ja                                                                                                                         |
| EU RoHS-direktiv             | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>                        |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja                                                                                                                         |
| Kvikksølvfri                 | Ja                                                                                                                         |
| Kinas RoHS-forskrift         | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>                                                                                       |
| Informasjon om RoHS-unntak   | <a href="#">Ja</a>                                                                                                         |
| WEEE                         | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |

## Logistisk informasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | FR |
|------------------|----|

## Garantiperiode


|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|

---

Dimensions

---

with ZB5AZ009 Fixing Collar



with ZB4BZ009 Fixing Collar

