



Teknisk informasjon

| | |
|-----------------------------------|--|
| Serie kompatibilitet | Harmony XB5 Harmony XB4 |
| Tilbehør / separat del betegnelse | Metall hengelåsbeskyttelse |
| Produkt eller type komponent | Padlocking kit |
| Tilbehør / type del | Guard |
| Tilbehør / separat del kategori | Låsetilbehør |
| Produktkompatibilitet | XB5BS8444 XB4BS9445 XB4BS8444 XB4BS8445 XB4BS84441 XB5BS9445 XB5BS84441 XB5BS8445 ZB5BS844 ZB4BS944 ZB4BS844 ZB5BS944 |

Komplementær

| | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Materiale | Metall |
| Tilbehør / separat del betegnelse | Nødstoppknapp For standard head |
| Tilleggsinformasjon | Teleskopisk beskyttelse |
| Standarder | ISO 13850 IEC 60204-1 |
| Farge | Gul |
| Salg per udelelig kvantitet | 1 |
| Vekt | 0,045 kg |

Forpakkingsinformasjon

| | |
|--------------------------|---------|
| Enhetstype pakke 1 | PCE |
| Antall enheter i pakke 1 | 1 |
| Pakke 1 Høyde | 3,4 cm |
| Pakke 1 Brekke | 5,2 cm |
| Pakke 1 Vekt | 5,7 cm |
| Package 1 Weight | 45 g |
| Enhetstype pakke 2 | BB1 |
| Antall enheter i pakke 2 | 5 |
| Pakke 2 Høyde | 3,4 cm |
| Pakke 2 Brekke | 5,7 cm |
| Pakke 2 Lengde | 26,5 cm |
| Pakke 2 Vekt | 231 g |
| Enhetstype pakke 3 | S03 |
| Antall enheter i pakke 3 | 200 |
| Pakke 3 Høyde | 30 cm |
| Pakke 3 Brekke | 30 cm |

| | |
|----------------|---------|
| Pakke 3 Lengde | 40 cm |
| Pakke 3 Vekt | 9,12 kg |

Bærekraftig

| | |
|------------------------------|---|
| Produktets miljøstatus | Green Premium miljømerket produkt |
| REACH-regelverk | REACH-erklæring |
| REACH fri for SVHC | Ja |
| EU RoHS-direktiv | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja |
| Kvikksølvfri | Ja |
| Kinas RoHS-forskrift | Kinas RoHS-Erklæring |
| Informasjon om RoHS-unntak | Ja |
| Miljøinformasjon | Produktmiljøprofil |
| Produktets livssyklus | Informasjon Om Levetidsslutt |

Logistisk informasjon

| | |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | FR |
|------------------|----|

Garantiperiode

| | |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|