



Teknisk informasjon

Produktspekter	Telemecanique Limit switches XC Standard
Serie navn	Standard størrelse
Produkt eller type komponent	Limit switch head
Kortnavn utstyr	ZCE
Hode type	Dreie hode
Produktkompatibilitet	XCKD XCKP XCKT XCMD
Tilhørende	ZCY45 ZCY53 ZCY44 ZCY69 ZCY46 ZCY18 ZCY49 ZCY26 ZCY81 ZCY22 ZCY23 ZCY91 ZCY48 ZCY39 ZCY17 ZCY12 ZCY16 ZCY25 ZCY15 ZCY59 ZCY54 ZCY55 ZCY19

Tilhørende kropp	ZCMD41L5
	ZCMD39L2
	ZCT26P16
	ZCMD69C12
	ZCT28N12
	ZCD21
	ZCMD61C12
	ZCP25
	ZCT28P16
	ZCD37
	ZCT25G11
	ZCP21
	ZCMD25L5
	ZCMD39L5
	ZCT28G11
	ZCT26G11
	ZCMD37L5
	ZCMD81L5
	ZCT27P16
	ZCP29M12
	ZCP31
	ZCP21M12
	ZCP37
	ZCMD25L2
	ZCMD21M12
	ZCT27N12
	ZCMD21L08R12
	ZCD26
	ZCT25P16
	ZCMD21L08U78
	ZCMD41L1
	ZCMD37L1
	ZCP27
	ZCMD37L2
	ZCMD41L2
	ZCP28
	ZCT21P16
	ZCD39
	ZCMD21C12
	ZCMD21L1
	ZCD28
	ZCT21G11
	ZCMD61M12
	ZCP35
	ZCD31
	ZCMD25L1
	ZCP26
	ZCT26N12
	ZCMD39L1
	ZCP29
	ZCD25
	ZCT21N12
	ZCD29M12
	ZCD21M12
	ZCMD81L2
	ZCMD21L5
	ZCP39
	ZCMD81L1
	ZCMD29L1
	ZCT27G11
	ZCD29
	ZCMD29L5
	ZCD27
	ZCMD21L2
	ZCMD29C12
	ZCMD29L2
	ZCT25N12
	ZCD35
Bevegelse av hode	Dreie
Type arm/stempel	Without operating lever fjærretur Metall
Tilnærmings type	Lateral approach, 2 retninger

Komplementær

Positiv åpning

Med

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Miljøegenskaper	Standard miljø

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	1,524 cm
Pakke 1 Bredde	6,985 cm
Pakke 1 Vekt	16,51 cm
Package 1 Weight	39,92 g
Enhetstype pakke 2	BAG
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	15 cm
Pakke 2 Bredde	5 cm
Pakke 2 Lengde	10 cm
Pakke 2 Vekt	410,5 g
Enhetstype pakke 3	P06
Antall enheter i pakke 3	3840
Pakke 3 Høyde	80 cm
Pakke 3 Bredde	80 cm
Pakke 3 Lengde	60 cm
Pakke 3 Vekt	169,3 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	ID
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------