



Teknisk informasjon

Produktspekter	Telemecanique Limit switches XC Standard
Serie navn	Standard størrelse
Produkt eller type komponent	Limit switch head
Kortnavn utstyr	ZCE
Hode type	Plunger head
Produktkompatibilitet	XCKD XCKP XCKT XCMD

Tilhørende kropp	ZCMD41L1 ZCMD29L2 ZCD29M12 ZCP26 ZCP29 ZCMD41L5 ZCMD39L2 ZCT27P16 ZCMD69C12 ZCMD25L1 ZCMD61C12 ZCP31 ZCMD37L5 ZCMD81L2 ZCT25P16 ZCD25 ZCT26P16 ZCMD21L08R12 ZCT25N12 ZCT26N12 ZCD21 ZCT21P16 ZCMD81L5 ZCD37 ZCT25G11 ZCP39 ZCMD29C12 ZCT28P16 ZCP21M12 ZCT26G11 ZCD27 ZCMD25L5 ZCP21 ZCP37 ZCD28 ZCMD21L2 ZCMD21L08U78 ZCT21G11 ZCP25 ZCT21N12 ZCMD37L1 ZCD39 ZCMD61M12 ZCT28N12 ZCMD25L2 ZCD29 ZCD35 ZCMD81L1 ZCT28G11 ZCMD21C12 ZCMD29L5 ZCMD21L1 ZCMD21M12 ZCMD39L5 ZCP35 ZCMD37L2 ZCD21M12 ZCT27G11 ZCMD21L5 ZCP27 ZCP28 ZCMD39L1 ZCD26 ZCT27N12 ZCMD41L2 ZCD31 ZCMD29L1 ZCP29M12
Bevegelse av hode	Linjær
Type arm/stempel	Roller plunger fjærretur Metall
Tilnærmings type	Lateral approach, 2 retninger

Komplementær

Bryter påvirkning	Med 30° kam
Positiv åpning	Med

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Miljøegenskaper	Standard miljø

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	0,594 cm
Pakke 1 Bredde	1,579 cm
Pakke 1 Vekt	2,945 cm
Package 1 Weight	10 g
Enhetstype pakke 2	BB2
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	42 cm
Pakke 2 Bredde	56 cm
Pakke 2 Lengde	88 cm
Pakke 2 Vekt	162 g
Enhetstype pakke 3	P06
Antall enheter i pakke 3	3200
Pakke 3 Høyde	75 cm
Pakke 3 Bredde	40 cm
Pakke 3 Lengde	80 cm
Pakke 3 Vekt	75 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	ID
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------