



Teknisk informasjon

Produktspekter	Telemecanique Limit switches XC Standard
Serie navn	Standard størrelse
Produkt eller type komponent	Limit switch head
Kortnavn utstyr	ZCE
Hode type	Plunger head
Produktkompatibilitet	XCMD XCKT XCKD XCKP

Tilhørende kropp	ZCD37 ZCMD37L1 ZCP27 ZCT27G11 ZCMD21C12 ZCD35 ZCMD37L2 ZCMD21L2 ZCD31 ZCMD25L5 ZCT26N12 ZCMD81L2 ZCT28G11 ZCD28 ZCD27 ZCT21N12 ZCMD41L2 ZCD26 ZCMD37L5 ZCMD21M12 ZCT26P16 ZCP29M12 ZCMD41L1 ZCD29M12 ZCD21 ZCMD29L1 ZCMD29L5 ZCT21G11 ZCP21M12 ZCMD61C12 ZCMD81L5 ZCMD39L5 ZCT27N12 ZCT25G11 ZCMD29C12 ZCMD21L08U78 ZCMD25L2 ZCD39 ZCP26 ZCP29 ZCMD69C12 ZCP39 ZCP25 ZCT25N12 ZCMD25L1 ZCT28N12 ZCT27P16 ZCP35 ZCD25 ZCMD39L1 ZCD29 ZCT26G11 ZCD21M12 ZCMD21L1 ZCT21P16 ZCMD41L5 ZCP37 ZCP28 ZCMD21L08R12 ZCP21 ZCMD29L2 ZCT25P16 ZCMD81L1 ZCMD39L2 ZCMD61M12 ZCP31 ZCMD21L5 ZCT28P16
Bevegelse av hode	Linjær
Type arm/stempel	End plunger fjærretur Metall
Tilnærmings type	Vertical approach, 1 direction

Komplementær

Positiv åpning	Med
----------------	-----

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Miljøegenskaper	Standard miljø

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	1,5 cm
Pakke 1 Bredde	3 cm
Pakke 1 Vekt	2,5 cm
Package 1 Weight	9 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	49 cm
Pakke 2 Bredde	94 cm
Pakke 2 Lengde	95 cm
Pakke 2 Vekt	0,09 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	ID
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------