



Teknisk informasjon

Produktspekter	Telemecanique Limit switches XC Standard
Serie navn	Standard størrelse
Produkt eller type komponent	Limit switch head
Kortnavn utstyr	ZCE
Hode type	Plunger head
Produktkompatibilitet	XCKD XCKP XCMD XCKT

Tilhørende kropp	ZCP35 ZCP29 ZCT27N12 ZCMD37L2 ZCD37 ZCMD81L5 ZCMD25L1 ZCP26 ZCMD39L1 ZCD31 ZCD28 ZCP39 ZCMD61M12 ZCMD81L2 ZCT26P16 ZCD21M12 ZCP21 ZCD26 ZCMD21L08U78 ZCP25 ZCT25P16 ZCP31 ZCMD37L5 ZCT28G11 ZCT21G11 ZCMD39L5 ZCT25G11 ZCD39 ZCMD41L1 ZCT21P16 ZCP28 ZCMD41L5 ZCMD81L1 ZCMD69C12 ZCMD39L2 ZCD25 ZCP27 ZCD29M12 ZCT28N12 ZCT26N12 ZCMD25L5 ZCMD21M12 ZCMD21C12 ZCD21 ZCMD21L08R12 ZCMD41L2 ZCP29M12 ZCT21N12 ZCP37 ZCMD61C12 ZCMD25L2 ZCT28P16 ZCT26G11 ZCMD21L1 ZCMD29L1 ZCMD21L5 ZCMD37L1 ZCD29 ZCMD29C12 ZCMD29L2 ZCMD21L2 ZCT27P16 ZCD27 ZCD35 ZCMD29L5 ZCP21M12 ZCT25N12 ZCT27G11
Bevegelse av hode	Linjær
Type arm/stempel	End plunger fjærretur Metall (Justrbar)
Tilnærmings type	Vertical approach, 1 direction

Komplementær

Positiv åpning

Med

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Miljøegenskaper	Standard miljø

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2,0 cm
Pakke 1 Bredde	6,0 cm
Pakke 1 Vekt	6,5 cm
Package 1 Weight	23,0 g

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	ID
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------