



Teknisk informasjon

Produktspekter	Telemecanique Limit switches XC Standard
Serie navn	Standard størrelse
Produkt eller type komponent	Limit switch head
Kortnavn utstyr	ZCE
Hode type	Plunger head
Produktkompatibilitet	XCKD XCKP XCMD XCKT

Tilhørende kropp	ZCMD81L5 ZCP35 ZCMD29L5 ZCP28 ZCT28N12 ZCD25 ZCD31 ZCMD81L1 ZCMD39L1 ZCD26 ZCT21N12 ZCMD21L5 ZCP27 ZCMD21L08U78 ZCD21 ZCT27G11 ZCT28G11 ZCMD21C12 ZCP37 ZCMD41L2 ZCP21 ZCMD25L2 ZCT27N12 ZCT25N12 ZCMD41L1 ZCP25 ZCT27P16 ZCD29M12 ZCMD39L5 ZCMD29C12 ZCMD21L2 ZCT21G11 ZCD29 ZCP21M12 ZCMD61M12 ZCMD39L2 ZCT26N12 ZCP39 ZCMD25L1 ZCT25P16 ZCD21M12 ZCT28P16 ZCD35 ZCP31 ZCP29 ZCD27 ZCMD81L2 ZCMD29L2 ZCT25G11 ZCMD61C12 ZCD37 ZCD28 ZCMD37L5 ZCMD29L1 ZCMD41L5 ZCMD69C12 ZCMD21L08R12 ZCD39 ZCT26P16 ZCMD21M12 ZCMD21L1 ZCP29M12 ZCT26G11 ZCMD37L1 ZCT21P16 ZCMD25L5 ZCP26 ZCMD37L2
Bevegelse av hode	Linjær
Type arm/stempel	Roller lever plunger fjærretur termoplast
Tilnærmings type	Vertical approach, 1 direction

Komplementær

Bryter påvirkning	Med 30° kam
Positiv åpning	Med

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Miljøegenskaper	Standard miljø

Packing Units

Forpakning 1 vekt	0,024 kg
Forpakning 1 høyde	0,200 dm
Forpakning 1 bredde	0,550 dm
Forpakning 1 lengde	0,250 dm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------