




Teknisk informasjon

Produktspekter	Telemecanique Limit switches XC Standard
Serie navn	Standard størrelse
Produkt eller type komponent	Limit switch head
Kortnavn utstyr	ZCKD
Hode type	Dreie hode
Produktkompatibilitet	XCKS
Tilhørende kropp	ZCKS6 ZCKSD39H29 ZCKS9 ZCKS1H29 ZCKSD31 ZCKS5H29 ZCKS7H29 ZCKSD39 ZCKS1 ZCKSD35H29 ZCKS6H29 ZCKS8H29 ZCKSD37 ZCKSD35 ZCKS2H29 ZCKS9H29 ZCKS8 ZCKSD37H29 ZCKS7 ZCKSD31H29 ZCKS2 ZCKS5
Bevegelse av hode	Dreie
Type arm/stempel	Roller lever fjærretur Metall
Tilnærmings type	Lateral approach, 2 retninger

Komplementær

Bryter påvirkning	Med 30° kam
Positiv åpning	Med
Materiale hode	Plast

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Miljøegenskaper	Standard miljø

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,100 cm
Pakke 1 Bredde	6,200 cm
Pakke 1 Vekt	7,500 cm
Package 1 Weight	96,000 g
Enhetstype pakke 2	S01
Antall enheter i pakke 2	40
Pakke 2 Høyde	15 cm

Pakke 2 Bredde	15 cm
Pakke 2 Lengde	40 cm
Pakke 2 Vekt	4,046 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------