



### Teknisk informasjon

Produktspekter	Telemecanique Limit switches XC Standard
Serie navn	Standard størrelse
Produkt eller type komponent	Limit switch head
Kortnavn utstyr	ZCKE
Hode type	Plunger head
Produktkompatibilitet	XCKJ
Tilhørende kropp	ZCKJ7H7 ZCKJD37H7 ZCKJD31 ZCKJ11 ZCKJ21H29 ZCKJ6H29 ZCKJD39H29 ZCKJ21 ZCKJ5 ZCKJD39 ZCKJ8H29 ZCKJD31H7 ZCKJ2H7 ZCKJ9H29 ZCKJ6 ZCKJ5H7 ZCKJ7 ZCKJD37H29 ZCKJ2 ZCKJ41 ZCKJ1 ZCKJ11H29 ZCKJ7H29 ZCKJD35H7 ZCKJ6H7 ZCKJ8 ZCKJD35 ZCKJ1H29 ZCKJ5H29 ZCKJ9H7 ZCKJ4H7 ZCKJ11H7 ZCKJ4H29 ZCKJD35H29 ZCKJ41H29 ZCKJD31H29 ZCKJD39H7 ZCKJD37 ZCKJ8H7 ZCKJ41H7 ZCKJ21H7 ZCKJ4 ZCKJ1H7 ZCKJ2H29 ZCKJ9
Bevegelse av hode	Linjær Dreie
Type arm/stempel	Roller lever plunger fjærretur metall
Tilnærmings type	Lateral approach, 1 direction

### Komplementær

Bryter påvirkning	Med 30° kam
Positiv åpning	Med
Materiale hode	Metall

## Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Miljøegenskaper	Standard miljø

## Packing Units

Forpakning 1 vekt	0,195 kg
Forpakning 1 høyde	0,450 dm
Forpakning 1 bredde	0,580 dm
Forpakning 1 lengde	0,630 dm

## Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>

## Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------