



Teknisk informasjon

Produktspekter	Telemecanique Limit switches XC Standard
Serie navn	Standard størrelse
Produkt eller type komponent	Limit switch head
Kortnavn utstyr	ZCKE
Hode type	Plunger head
Produktkompatibilitet	XCKJ
Tilhørende kropp	ZCKJ21 ZCKJD39 ZCKJ2H29 ZCKJD35H7 ZCKJ7H7 ZCKJ9H7 ZCKJD35H29 ZCKJ1H7 ZCKJ5H7 ZCKJ11H7 ZCKJ11 ZCKJ21H29 ZCKJD37H7 ZCKJ6 ZCKJ21H7 ZCKJD31H29 ZCKJ6H7 ZCKJ41H29 ZCKJ9 ZCKJ4H29 ZCKJ8H7 ZCKJ11H29 ZCKJD39H7 ZCKJ1 ZCKJD31 ZCKJ6H29 ZCKJ7H29 ZCKJ5H29 ZCKJ41 ZCKJ4 ZCKJ8H29 ZCKJ2H7 ZCKJ9H29 ZCKJ2 ZCKJD39H29 ZCKJD37H29 ZCKJD31H7 ZCKJ5 ZCKJ7 ZCKJ8 ZCKJ1H29 ZCKJD37 ZCKJD35 ZCKJ41H7 ZCKJ4H7
Bevegelse av hode	Linjær
Type arm/stempel	End plunger fjærretur Metall
Tilnærmings type	Vertical approach, 1 direction

Komplementær

Bryter påvirkning	On end
Positiv åpning	Med
Materiale hode	Metall

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-40...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Miljøegenskaper	Lav temperatur

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,000 cm
Pakke 1 Bredde	4,600 cm
Pakke 1 Vekt	8,400 cm
Package 1 Weight	140,000 g
Enhetstype pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	50
Pakke 2 Høyde	15 cm
Pakke 2 Bredde	30 cm
Pakke 2 Lengde	40 cm
Pakke 2 Vekt	7,370 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------