



Teknisk informasjon

Produktspekter	Telemecanique Limit switches XC Standard
Serie navn	Standard størrelse
Produkt eller type komponent	Limit switch head
Kortnavn utstyr	ZCKE
Hode type	Plunger head
Produktkompatibilitet	XCKJ
Tilhørende kropp	ZCKJ21H7 ZCKJD35H29 ZCKJD31H29 ZCKJ9H29 ZCKJ4H7 ZCKJ9H7 ZCKJ6H29 ZCKJ2H29 ZCKJ8H7 ZCKJD31H7 ZCKJ21H29 ZCKJD37H7 ZCKJ7H29 ZCKJ11H29 ZCKJ11 ZCKJ21 ZCKJ4H29 ZCKJ9 ZCKJ6 ZCKJD39 ZCKJD31 ZCKJD35H7 ZCKJ7 ZCKJD39H7 ZCKJD39H29 ZCKJD37 ZCKJ5H7 ZCKJ41H29 ZCKJ8 ZCKJD35 ZCKJ11H7 ZCKJ41 ZCKJ1H29 ZCKJ4 ZCKJ1 ZCKJ5H29 ZCKJ1H7 ZCKJ7H7 ZCKJ2H7 ZCKJ41H7 ZCKJ8H29 ZCKJ2 ZCKJD37H29 ZCKJ5 ZCKJ6H7
Bevegelse av hode	Linjær
Type arm/stempel	Roller plunger fjærretur metall
Tilnærmings type	Lateral approach, 2 retninger

Komplementær

Bryter påvirkning	Med 30° kam
Positiv åpning	Med
Materiale hode	Metall

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Miljøegenskaper	Standard miljø

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,200 cm
Pakke 1 Bredde	4,500 cm
Pakke 1 Vekt	8,700 cm
Package 1 Weight	152,000 g
Enhetstype pakke 2	S01
Antall enheter i pakke 2	24
Pakke 2 Høyde	15,000 cm
Pakke 2 Bredde	15,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	3,900 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	ID
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------