



Teknisk informasjon

Produktspekter	Telemecanique Limit switches XC Standard
Serie navn	Standard størrelse
Produkt eller type komponent	Limit switch head
Kortnavn utstyr	ZCKE
Hode type	Plunger head
Produktkompatibilitet	XCKJ
Tilhørende kropp	ZCKJD37 ZCKJ7H29 ZCKJD35 ZCKJ1H7 ZCKJD31H29 ZCKJD39H7 ZCKJD35H29 ZCKJ21H7 ZCKJ9H7 ZCKJ9 ZCKJ11 ZCKJ6 ZCKJD37H7 ZCKJ5H29 ZCKJ11H7 ZCKJD35H7 ZCKJ21 ZCKJD31H7 ZCKJ1 ZCKJ11H29 ZCKJ2H7 ZCKJ7 ZCKJ9H29 ZCKJ8 ZCKJ6H29 ZCKJD39 ZCKJ5H7 ZCKJ2 ZCKJD37H29 ZCKJ8H29 ZCKJD31 ZCKJ2H29 ZCKJ21H29 ZCKJ7H7 ZCKJD39H29 ZCKJ1H29 ZCKJ6H7 ZCKJ8H7 ZCKJ5
Bevegelse av hode	Linjær
Type arm/stempel	Side roller plunger fjærretur metall (with horizontal roller)
Tilnærings type	Lateral approach, 2 retninger

ZCK E64

Komplementær

Bryter påvirkning	Med 30° kam
Positiv åpning	Med
Materiale hode	Metall

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Miljøegenskaper	Standard miljø

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	185,0 g
Forpakning 1 høyde	4,6 cm
Forpakning 1 bredde	8,3 cm
Forpakning 1 lengde	4,2 cm
Enhetstype forpakning 2	S01
Antall enheter forpakning 2	24
Forpakning 2 vekt	4,75 kg
Forpakning 2 høyde	15 cm
Forpakning 2 bredde	15 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm
Enhetstype forpakning 3	S02
Antall enheter forpakning 3	48
Forpakning 3 vekt	9,141 kg
Forpakning 3 høyde	15 cm
Forpakning 3 bredde	30 cm
Forpakning 3 lengde	40 cm

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------