



Teknisk informasjon

Produktspekter	Telemecanique Limit switches XC Standard
Serie navn	Standard størrelse
Produkt eller type komponent	Limit switch head
Kortnavn utstyr	ZCKE
Hode type	Plunger head
Produktkompatibilitet	XCKJ
Tilhørende kropp	ZCKJD39 ZCKJ6H29 ZCKJ9H29 ZCKJ8 ZCKJ5H7 ZCKJD37H29 ZCKJ2H7 ZCKJ41 ZCKJ1 ZCKJD31H7 ZCKJ21 ZCKJ5 ZCKJD35H7 ZCKJ2 ZCKJD39H29 ZCKJ7 ZCKJ2H29 ZCKJ8H29 ZCKJ41H7 ZCKJ4H7 ZCKJ9 ZCKJ11H7 ZCKJ6 ZCKJ8H7 ZCKJ11H29 ZCKJ9H7 ZCKJ1H29 ZCKJ1H7 ZCKJ5H29 ZCKJD35H29 ZCKJD31H29 ZCKJ6H7 ZCKJD37 ZCKJ41H29 ZCKJ4H29 ZCKJD39H7 ZCKJ21H7 ZCKJ7H29 ZCKJD35 ZCKJD37H7 ZCKJ7H7 ZCKJD31 ZCKJ21H29 ZCKJ4 ZCKJ11
Bevegelse av hode	Linjær
Type arm/stempel	End plunger fjærretur metall (ball bearing mounted)
Tilnærmings type	Multi-directional approach

Komplementær

Bryter påvirkning	Med 30° kam
Positiv åpning	Med
Materiale hode	Metall

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Miljøegenskaper	Standard miljø

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,700 cm
Pakke 1 Bredde	8,600 cm
Pakke 1 Vekt	4,200 cm
Package 1 Weight	145,000 g
Enhetstype pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	48
Pakke 2 Høyde	15,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	7,324 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------