



Teknisk informasjon

Produktspekter	Telemecanique Limit switches XC Standard
Serie navn	Standard størrelse
Produkt eller type komponent	Limit switch head
Kortnavn utstyr	ZCKE
Hode type	Plunger head
Produktkompatibilitet	XCKJ
Tilhørende kropp	ZCKJ1 ZCKJ2 ZCKJ41H7 ZCKJ9H29 ZCKJ8H29 ZCKJ6H29 ZCKJ5H7 ZCKJD39H7 ZCKJ21H29 ZCKJ21H7 ZCKJ6 ZCKJ7 ZCKJD35H7 ZCKJD35 ZCKJD37 ZCKJ21 ZCKJ5 ZCKJ41 ZCKJ7H7 ZCKJ4H29 ZCKJ7H29 ZCKJ41H29 ZCKJD37H7 ZCKJ11 ZCKJ2H29 ZCKJ8 ZCKJ11H7 ZCKJ2H7 ZCKJ4 ZCKJD31 ZCKJ6H7 ZCKJ1H29 ZCKJ9 ZCKJD35H29 ZCKJ9H7 ZCKJ8H7 ZCKJ5H29 ZCKJ4H7 ZCKJD39 ZCKJD39H29 ZCKJ11H29 ZCKJD31H7 ZCKJD37H29 ZCKJ1H7 ZCKJD31H29
Bevegelse av hode	Linjær
Type arm/stempel	Roller plunger fjærretur metall (frosterket)
Tilnærings type	Lateral approach, 2 retninger

Komplementær

Bryter påvirkning	Med 30° kam
Positiv åpning	Med
Materiale hode	Metall

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av yrelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Miljøegenskaper	Standard miljø

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,2 cm
Pakke 1 Bredde	4,5 cm
Pakke 1 Vekt	8,7 cm
Package 1 Weight	158 g
Enhetstype pakke 2	P06
Antall enheter i pakke 2	768
Pakke 2 Høyde	75 cm
Pakke 2 Bredde	80 cm
Pakke 2 Lengde	60 cm
Pakke 2 Vekt	139,348 kg
Enhetstype pakke 3	S01
Antall enheter i pakke 3	24
Pakke 3 Høyde	15 cm
Pakke 3 Bredde	15 cm
Pakke 3 Lengde	40 cm
Pakke 3 Vekt	4,121 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------